

# Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XVC monolitikus Ø60  
fényoszlop, 1 piros 1 narancs  
folyamatos/villogó, hangjelzővel,  
24VAC/DC

XVC6B25SK

Nettó listaár: 65 774,00 HUF

## Fő jellemzők

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Termékválaszték               | Harmony XVD                                                              |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa  | Előhuzalozott forgótűkrös adó                                            |
| Jelző- Vagy Fényoszlop Típusa | 2 világítóegység                                                         |
| Hangjelzés                    | Áramszaggató egység                                                      |
| Szerelési Átmérő              | 60 mm                                                                    |
| Komponens Neve                | XVC                                                                      |
| Fényforrás                    | LED megáll vagy elcsendesül vörös<br>LED megáll vagy elcsendesül narancs |
| [Us] Névleges Tápfeszültség   | 24 V                                                                     |
| Tápáramkör Típusa             | AC SELV                                                                  |
| Zajsztint                     | 70...85 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m                          |

## Kiegészítő jellemzők

|                                            |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anyag                                      | Polikarbonát + 20% FG: merülőcső<br>ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz<br>PBT (polibutilén-tereftalát) + PC (polikarbonát): felső oldalpanel |
| Termék Szerelése                           | Bázison                                                                                                                                               |
| Kábel Keresztmetszete                      | 0,33 mm²                                                                                                                                              |
| Awg Mérészám                               | AWG 22...AWG 10                                                                                                                                       |
| Kábelhossz                                 | 850 mm                                                                                                                                                |
| Jelölés                                    | CE                                                                                                                                                    |
| [Uimp] Névleges Lökő-Feszültség<br>Állóság | 0,8 kV                                                                                                                                                |
| Áramfelvétel                               | 90 mA                                                                                                                                                 |
| Alap Frekvencia                            | 2,23 kHz                                                                                                                                              |
| Villanási Frekvencia                       | 1 Hz                                                                                                                                                  |
| Nettó Súly                                 | 0,25 kg                                                                                                                                               |
| Magasság                                   | 160,8 mm                                                                                                                                              |

## Környezet

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Szabványok          | IEC 61000-6-4<br>IEC 61000-6-3<br>IEC 61000-6-4 |
| Terméktanúsítványok | UL-Aex                                          |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának vagy megállapítására felhasználni

|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Védőkezelés                                    | TC/TH                                               |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Tároláshoz | -35...70 °C                                         |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Működéshez | -10...50 °C                                         |
| Elektromos Sokk Elleni Védelem<br>Osztálya     | II osztály megfelel IEC 61156-5                     |
| Ip Védettség Szint                             | IP54 lapos felületű telepítés megfelel MSZ EN 60529 |

## Csomagolási egység

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE      |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1        |
| 1. Csomag Magassága                     | 8,6 cm   |
| 1. Csomag Szélessége                    | 8,8 cm   |
| 1.Csomag Hossza                         | 50,2 cm  |
| 1. Csomag Súlya                         | 480,0 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | S04      |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 12       |
| 2.Csomag Magassága                      | 30,0 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                    | 40,0 cm  |
| 2. Csomag Hossza                        | 60,0 cm  |
| 2. Csomag Súlya                         | 7,109 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

## Jólléti teljesítmény

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)


Körköröségi Profil [Élettartam végére vonatkozó információ](#)

## Dimensions Drawings

### Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

## Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.



| No. of illuminated units | b (mm) | b (in.) |
|--------------------------|--------|---------|
| 1 stage                  | 120.8  | 4.76    |
| 2 stages                 | 160.8  | 6.33    |
| 3 stages                 | 200.8  | 7.90    |
| 4 stages                 | 240.8  | 9.48    |
| 5 stages                 | 280.8  | 11.06   |

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

