

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony fém durva környezeti nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, fekete, elforgatott szimbóllummal

ZB4BC28012RA

Nettó listaár: 10 389,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB4R
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Választókapcsoló fej
Készülék Rövid Neve	ZB4F
Külső Tokozat Anyaga	Króm bevont fém
Fej Típusa	Szabványos
Szerelési Átmérő	22 mm
Minimális Rendelési Mennyiség	1

Kiegészítő jellemzők

Cad Teljes Szélesség	37 mm
Cad Teljes Magasság	18,5 mm
Cad Teljes Mélység	37 mm
Nettó Súly	0,036 kg
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	I osztály megfelel IEC 61156-5
Jelzőegység Fej	Kerek
Kezelő Típusa	rugós
Kezelőprofil	Fekete sülyesztett, H012 típus (fehér)
Kezelő Kiegészítő Információ	Vízszintes szerelés
Mechanikai Tartósság	3000000 ciklus
Rezgési Ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Fő Csoport	Durva környezet
Termékcsoport	Sülyesztett jelölésű H012 típus
Védősapka/Kezelő Vagy Lencse Színe	Fekete
Jelzés	H012 típus
Jelzés Színe	Fehér
Elektromos Felpítés Kódja	C1 esetén <9 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű C2 esetén <9 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű C11 esetén <3 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű C15 esetén <1 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű

Környezet

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C
---	-------------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-40...70 °C
Ip Védettségi Szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529 IP69K kettős szigetelés IP69K
Nema Védettségi Szint	NEMA 4 megfelel UL 508-CM NEMA 13 NEMA 12
Ellenállás Nagy Nyomású Mosóval Szemben	90 Pa -82,5 °C
Ik Védettségi Fok	IK07 conforming to IEC 62262
Szabványok	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1/1991 UL 508-CM CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A
Terméktanúsítványok	UL-Aex CSA-Ex CE

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,76 cm
1. Csomag Szélessége	3,7 cm
1.Csomag Hossza	3,7 cm
1. Csomag Súlya	36,0 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel


Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Dimensions Drawings


Dimensions



Mounting and Clearance


Installation on Flat Surface

Without Protective Guard



(1) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3_0^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88_0^{+0.016}$)

With Protective Guard



(1) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3_0^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88_0^{+0.016}$)

Technical Description

Marking Type H012




Electrical Composition Corresponding to Code C1



Electrical Composition Corresponding to Code C2




Electrical Composition Corresponding to Codes C9, C11, SF1 and SR1




Electrical Composition Corresponding to Code C15


1 N/O



1 N/C



1 N/O + N/C or 1 N/O + N/O or 1 N/C + N/C



Legend

Single contact



Double contact



Light block



Possible location

