



Harmony komplett műanyag nyomógombos LED tesztlámpa, Ø22, 110/120VAC, zöld

XB5AW23G5

Nettó listaár: 12 698,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB5R
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Villamosenergia-elosztó modul belső olvadóbiztosítékkal
Készülék Rövid Neve	XB5DD
Külső Tokozaat Anyaga	Műanyag

Kiegészítő jellemzők

Rögzítőperem Anyaga	Műanyag
Szerelési Átmérő	22,5 mm
Minimális Rendelési Mennyiség	1
Magasság	42 mm
Szélesség	30 mm
Mélység	55 mm
Nettó Súly	0,047 kg
Ellenállás Nagy Nyomású Mosóval Szemben	7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Beágyazási Mélység	46 mm
Jelzőegység Fej	Kerek
Lámpabúra / Tető / Kezelőszerv Színe	Zöld
Csatlakozás Típusa	Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1 Csavaros csatlakozás, 1 x 0,25...1 x 0,34 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
Meghúzási Nyomaték	0,8...1,2 N.m
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV megfelel IEC 60947-1
Jelzés Típusa	Folyamatos
Fényforrás	Universal LED
Fényforrás Színe	Zöld
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	110...120 V AC -50/60 Hz
Áramfelvétel	14 mA
Élettartam	1,5 év
Átmeneti Ellenállás	1 kV

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait alkalmazzák, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-40...70 °C
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	II osztály megfelel IEC 60536
Tűlfeszültségi Kategória	II. osztály megfelel IEC 60536
Ip Védettség Szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529 IP671 IP69K IP69K kettős szigetelés
Nema Védettség Szint	NEMA 13 NEMA 4X
Ik Védettség Fok	IK05 conforming to IEC 50102
Szabványok	IEC 60947-1 JIS C 4520 UL 508-CM CSA C22.2 No 14 GB 14048.5 IEC 60947-5-1/1991 IEC 60947-5-5 JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok	CSA-Ex LROS (függőben) DNV-GL BV GOST UL listed
Rezgési Ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 12...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,33 cm
1. Csomag Szélessége	3,3 cm
1.Csomag Hossza	9,14 cm
1. Csomag Súly	0,06 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.


[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Eu Rohs Irányelv	Vizsgálat tárgyát képezi
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Dimensions Drawings

Dimensions



e: Panel thickness: 1 mm to 6 mm / 0.04 in. to 0.24 in


(1) Side view

(2) Top view

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18