

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## Harmony komplett műanyag nyomógombos LED tesztlámpa, Ø22, 24VAC/DC, narancssárga

XB5AW25B5

Nettó listaár: 11 185,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Termékválaszték              | Harmony XB5R                                            |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Villamosenergia-elosztó modul belső olvadóbiztosítókkal |
| Készülék Rövid Neve          | XB5DD                                                   |
| Külső Tokozaat Anyaga        | Műanyag                                                 |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rögzítőperem Anyaga                     | Műanyag                                                                                                                                                     |
| Szerelési Átmérő                        | 22,5 mm                                                                                                                                                     |
| Minimális Rendelési Mennyiség           | 1                                                                                                                                                           |
| Magasság                                | 42 mm                                                                                                                                                       |
| Szélesség                               | 30 mm                                                                                                                                                       |
| Mélység                                 | 55 mm                                                                                                                                                       |
| Nettó Súly                              | 0,047 kg                                                                                                                                                    |
| Ellenállás Nagy Nyomású Mosóval Szemben | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m                                                                                                                          |
| Beágyazási Mélység                      | 46 mm                                                                                                                                                       |
| Jelzőegység Fej                         | Kerek                                                                                                                                                       |
| Lámpabúra / Tető / Kezelőszerv Színe    | Narancs                                                                                                                                                     |
| Csatlakozás Típusa                      | Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1<br>Csavaros csatlakozás, 1 x 0,25...1 x 0,34 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1 |
| Meghúzási Nyomaték                      | 0,8...1,2 N.m                                                                                                                                               |
| [Ui] Névleges Szigetelési Feszültség    | 600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1                                                                                                              |
| [Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság | 6 kV megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                   |
| Jelzés Típusa                           | Folyamatos                                                                                                                                                  |
| Fényforrás                              | Universal LED                                                                                                                                               |
| Fényforrás Színe                        | Narancs                                                                                                                                                     |
| [Us] Névleges Betáplálási Feszültség    | 24 V AC SELV -50/60 Hz                                                                                                                                      |
| Áramfelvétel                            | 18 mA                                                                                                                                                       |
| Élettartam                              | 1,5 év                                                                                                                                                      |
| Átmeneti Ellenállás                     | 1 kV                                                                                                                                                        |

### Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait alkalmazzák, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                                |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Védőkezelés                                    | TH kérésre                                                                                                                                                            |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Tároláshoz | -40...70 °C                                                                                                                                                           |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Működéshez | -40...70 °C                                                                                                                                                           |
| Elektromos Sokk Elleni Védelem<br>Osztálya     | II osztály megfelel IEC 60536                                                                                                                                         |
| Tűlfeszültségi Kategória                       | II. osztály megfelel IEC 60536                                                                                                                                        |
| Ip Védettségi Szint                            | IP669 megfelel MSZ EN 60529<br>IP671<br>IP69K<br>IP69K kettős szigetelés                                                                                              |
| Nema Védettségi Szint                          | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                    |
| Ik Védettségi Fok                              | IK05 conforming to IEC 50102                                                                                                                                          |
| Szabványok                                     | UL 508-CM<br>JIS C 4520<br>IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 No 14<br>GB 14048.5<br>IEC 60947-5-1/1991<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-2-2                                       |
| Terméktanúsítványok                            | UL listed<br>BV<br>LROS (függőben)<br>DNV-GL<br>GOST<br>CSA-Ex                                                                                                        |
| Rezgési Ellenállás                             | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 12...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6                                                                                                       |
| Ütésállóság                                    | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

## Csomagolási egység

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa | PCE     |
| Egységek Száma 1. Csomagban            | 1       |
| 1. Csomag Magassága                    | 5,33 cm |
| 1. Csomag Szélessége                   | 3,56 cm |
| 1.Csomag Hossza                        | 9,14 cm |
| 1. Csomag Súlya                        | 0,06 kg |

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.


[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

|                  |                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eu Rohs Irányelv | Vizsgálat tárgyát képezi                                                                                                                                          |
| Weee             | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Dimensions Drawings

Dimensions



e: Panel thickness: 1 mm to 6 mm / 0.04 in. to 0.24 in


(1) Side view

(2) Top view

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) Ø22.5 mm recommended ( $\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$ ) / Ø0.89 in. recommended ( $\text{Ø}0.88 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$ )

| Connections                                   | a in mm | a in in. | b in mm | b in in. |
|-----------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| By screw clamp terminals or plug-in connector | 40      | 1.57     | 30      | 1.18     |