

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XVB Ø70 fényoszlop
fénymodul, BA15d, folyamatos
fényű, fehér

XVBC37

Nettó listaár: 31 069,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVB Universal
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Jelzőlámpa
Jelző- Vagy Fényoszlop Típusa	Világító egység
Jelzés Típusa	Folyamatos
Szerelési Átmérő	70 mm
Komponens Neve	XVBC
Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Fényforrás	Izzólámpát nem tartalmaz, tiszta
Izzótípus	Izzó mellett BA 15d alap Védett LED
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	<= 250 V

Kiegészítő jellemzők

Összeszerelés	Ügyfél szerelvény 5 egységig
Maximális Teljesítmény Disszipáció [W]	7 W
Csatlakozás Típusa	Csavaros csatlakozás, <= 1 x 1,5 mm² kábelvéggel
[Uij] Névleges Szigetelési Feszültség	250 V megfelel IEC 60947-1
Névleges Feszültségkorlát	0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV megfelel IEC 60947-1
Cad Teljes Szélesség	70 mm
Cad Teljes Magasság	63 mm
Cad Teljes Mélység	70 mm

Környezet

Szennyezettségi Fok	2
Terméktanúsítványok	CCC EAC CSA C22-2 No 142 UL 508, 212533 sz. fájl
Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...50 °C: LED -25...70 °C: izzó
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	I osztály támogató csövön megfelel IEC 61156-5 II osztály bázisegységen megfelel IEC 61156-5
Ip Védettségi Szint	IP65 XVBZ0 szerelőalapon megfelel MSZ EN 60529 IP669 bázisegységen megfelel MSZ EN 60529
Nema Védettségi Szint	Type 4X megfelel UL94 (anyag V0) (beltéri)

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,000 cm
1. Csomag Szélessége	9,300 cm
1.Csomag Hossza	8,000 cm
1. Csomag Súlya	135,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	36
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	5,580 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P06
Egységek Száma 3. Csomagban	288
3.Csomag Magassága	75,000 cm
3. Csomag Szélessége	60,000 cm
3. Csomag Hossza	80,000 cm
3. Csomag Súlya	53,084 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok


Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Dimensions Drawings

Indicator Bank without “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.




- (1) Base unit XVBC21, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) Cover (supplied with XVBC21 base unit)

Number of illuminated or audible signalling units (no “flash”)	b in mm	b in in.
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35

Indicator Bank with “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.



- (1) Base unit XVBC07, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) “Flash” unit, to be ordered separately

Number of illuminated or audible signalling units other than “flash” tube	b in mm	b in in.
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06