

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## Harmony XVC monolitikus Ø40 fényoszlop, 1 piros folyamatos, tartócső, 24VAC/DC

XVC4B1

Nettó listaár: 35 397,00 HUF

### Fő jellemzők

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Termékválaszték               | Harmony XVC4                  |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa  | Előhuzalozott forgótükrös adó |
| Jelző- Vagy Fényoszlop Típusa | 1 világítóegység              |
| Hangjelzés                    | Nélkül                        |
| Szerelési Átmérő              | 40 mm                         |
| Komponens Neve                | XVC                           |
| Készülék Rövid Neve           | XVR                           |
| Fényforrás                    | LED folyamatos vörös          |
| Tápfeszültség Típusa          | AC SELV                       |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anyag                                   | Polikarbonát + 20% FG: merülőcső<br>ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz<br>PBT (polibutilén-tereftalát) + PC (polikarbonát): felső oldalpanel<br>Fémlemez: környezet |
| Szerelési Hely                          | On support tube, 17 mm                                                                                                                                                       |
| Termék Szerelése                        | Tartóoszlopon, 17 mm                                                                                                                                                         |
| [Us] Névleges Betáplálási Feszültség    | 24 V                                                                                                                                                                         |
| [Us] Névleges Tápfeszültség             | 24 V                                                                                                                                                                         |
| Kábel Keresztmetszete                   | 0,33 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                         |
| Awg Mérészám                            | AWG 22...AWG 10                                                                                                                                                              |
| Kábelhossz                              | 600 mm                                                                                                                                                                       |
| Jelölés                                 | CE                                                                                                                                                                           |
| [Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság | 0,8 kV                                                                                                                                                                       |
| Áramfelvétel                            | 25 mA                                                                                                                                                                        |
| Villanási Frekvencia                    | 1 Hz                                                                                                                                                                         |
| Nettó Súly                              | 0,5 kg                                                                                                                                                                       |
| Magasság                                | 403,5 mm                                                                                                                                                                     |

### Környezet

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Szabványok          | IEC 61000-6-4<br>IEC 61000-6-3 |
| Terméktanúsítványok | UL-Aex                         |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                                |                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Védőkezelés                                    | TC/TH                                                   |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Tároláshoz | -35...70 °C                                             |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Működéshez | -10...50 °C                                             |
| Elektromos Sokk Elleni Védelem<br>Osztálya     | I osztály megfelel IEC 61156-5                          |
| Túlfeszültségi Kategória                       | II. osztály megfelel IEC 61156-5                        |
| Ip Védettségi Szint                            | IP23 függőleges felületi szerelés megfelel MSZ EN 60529 |

## Csomagolási egység

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1         |
| 1. Csomag Magassága                     | 6,700 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                    | 75,000 cm |
| 1.Csomag Hossza                         | 6,800 cm  |
| 1. Csomag S♦♦Lya                        | 540,000 g |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | P06       |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 10        |
| 2.Csomag Magassága                      | 45,000 cm |
| 2. Csomag Szélessége                    | 60,000 cm |
| 2. Csomag Hossza                        | 80,000 cm |
| 2. Csomag Súlya                         | 16,000 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

## Jólléti teljesítmény

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)


Körköröségi Profil [Élettartam végére vonatkozó információ](#)

## Dimensions Drawings

### Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Support Tube Mounting

## Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.



| No. of illuminated units | b Without buzzer (mm) | b Without buzzer (in.) |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 stage                  | 403.50                | 15.89                  |
| 2 stages                 | 438.50                | 17.26                  |
| 3 stages                 | 473.50                | 18.64                  |
| 4 stages                 | 508.50                | 20.02                  |
| 5 stages                 | 543.50                | 21.40                  |

## Mounting and Clearance

### Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

## Support Tube Mounting

