



Harmony XVC monolitikus Ø40 fényoszlop, 1 piros 1 narancs folyamatos, tartócső, 100-240VAC

XVC4M2

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. okt. 9.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVC4
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- Vagy Fényoszlop Típusa	2 világítóegység
Hangjelzés	Nélkül
Szerelési Átmérő	40 mm
Komponens Neve	XVC
Készülék Rövid Neve	XVR
Fényforrás	LED folyamatos vörös LED folyamatos narancs
Tápáramkör Típusa	AC

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG: merülőcső ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): alapváz PBT + ABS (UL94HB): felső oldalpanel Fémlemez: környezet
Szerelési Hely	On support tube, 17 mm
Termék Szerelése	Tartóoszlopon, 17 mm
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	100...240 V
[Us] Névleges Tápfeszültség	100...277 V
Kábel Keresztmetszete	0,83 mm ² 0,33 mm ²
Awg Mérőszám	AWG 22...AWG 10 AWG 18...AWG 3
Kábelhossz	450 mm
Jelölés	CE
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV
Áramfelvétel	45 mA
Nettó Súly	0,75 kg
Magasság	602,2 mm

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
------------	--

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Terméktanúsítványok	UL-Aex
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-35...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-10...50 °C
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	I osztály megfelel EN/IEC 61204
Túlfeszültségi Kategória	II. osztály megfelel EN/IEC 61204
Ip Védettségi Szint	IP23 függőleges felületi szerelés megfelel EN/IEC 60529

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,000 cm
1. Csomag Szélessége	80,000 cm
1.Csomag Hossza	7,000 cm
1. Csomag Súlya	883,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	34,700 cm
2. Csomag Szélessége	75,000 cm
2. Csomag Hossza	60,000 cm
2. Csomag Súlya	8,833 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	P06
Egységek Száma 3. Csomagban	30
3.Csomag Magassága	75,000 cm
3. Csomag Szélessége	60,000 cm
3. Csomag Hossza	80,000 cm
3. Csomag Súlya	35,000 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Eu Rohs Irányelv

Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Közzététel

[A termék környezeti profilja](#)

Weee

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Körkörösségi Profil


[Élettartam végére vonatkozó információ](#)

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Support Tube Mounting

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b1** dimension.



No. of illuminated units	b1 Without buzzer (mm)	b1 Without buzzer (in.)
1 stage	567.20	22.33
2 stages	602.20	23.71
3 stages	637.20	25.09
4 stages	672.20	26.46
5 stages	707.20	27.84

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Support Tube Mounting

