

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## Harmony műanyag nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, fekete

ZB5AA2TQ

Nettó listaár: 2 003,00 HUF

### Fő jellemzők

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Termékválaszték               | Harmony XB5R                    |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa  | Fej                             |
| Készülék Rövid Neve           | ZB5F                            |
| Külső Tokozaat Anyaga         | Sötétszürke műanyag             |
| Szerelési Átmérő              | 22 mm                           |
| Fej Típusa                    | Szabványos                      |
| Minimális Rendelési Mennyiség | 10                              |
| Jelzőegység Fej               | Kerek                           |
| Kezelő Típusa                 | rugós                           |
| Kezelőprofil                  | Fekete süllyesztett, jelöletlen |

### Kiegészítő jellemzők

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cad Teljes Szélesség      | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cad Teljes Magasság       | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cad Teljes Mélység        | 28 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mechanikai Tartósság      | 10000000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Állomás Neve              | XALD 1...5 furat<br>XALK 2...5 furat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Elektromos Felpítés Kódja | C1 esetén <9 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>C2 esetén <9 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű<br>C11 esetén <3 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>C15 esetén <1 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>SF1 esetén <3 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>SR1 esetén <3 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in hátoldalra szerelhető |

### Környezet

|                                             |                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Védőkezelés                                 | TH kérésre                                                               |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz | -40...70 °C                                                              |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez | -40...70 °C                                                              |
| Tűlfeszültségi Kategória                    | II. osztály megfelel IEC 60536                                           |
| Ip Védettség Szint                          | IP669 megfelel MSZ EN 60529<br>IP671<br>IP69K<br>IP69K kettős szigetelés |
| Nema Védettség Szint                        | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                       |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                         |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ellenállás Nagy Nyomású Mosóval Szemben | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m                                                                                                                                    |
| Ik Védettségi Fok                       | IK03 conforming to IEC 50102                                                                                                                                          |
| Szabványok                              | JIS C 4520<br>IEC 60947-5-1/1991<br>UL 508-CM<br>IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-2-2                                                     |
| Terméktanúsítványok                     | GOST<br>BV<br>DNV-GL<br>UL listed<br>CSA-Ex<br>LROS (függőben)                                                                                                        |
| Ütésállóság                             | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |
| Rezgési Ellenállás                      | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6                                                                                                        |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1         |
| 1. Csomag Magassága                  | 5,400 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                 | 3,400 cm  |
| 1.Csomag Hossza                      | 4,400 cm  |
| 1. Csomag Súlya                      | 20,000 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa | CAR       |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 100       |
| 2.Csomag Magassága                   | 14,800 cm |
| 2. Csomag Szélessége                 | 39,400 cm |
| 2. Csomag Hossza                     | 15,200 cm |
| 2. Csomag Súlya                      | 2,000 kg  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                              |
| Eu Rohs Irányelv            | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a>                                                                         |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                   |
| Körköröségi Profil          | <a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a>                                                         |