

# Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony panelbe süllyesztett  
műanyag világító nyomógomb fej,  
Ø30, piros, nyomó-nyomó, fehér  
perem

ZB5FH043C1

ⓘ **Megszűnt termék**

⚠ **Forgalmazása megszűnt, ekkor:** 2021. jan. 23.

## Fő jellemzők

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Termékválaszték               | Harmony XB5R                      |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa  | Fűtőtest                          |
| Készülék Rövid Neve           | ZB6                               |
| Termék Kompatibilitása        | ZBYF<br>ZBZF32<br>ZBZF33<br>ZB5AZ |
| Külső Tokozat Anyaga          | Fehér színezett műanyag           |
| Szerelési Átmérő              | 30,5 mm                           |
| Fej Típusa                    | Süllyesztett                      |
| Minimális Rendelési Mennyiség | 1                                 |
| Jelzőegység Fej               | Kerek                             |
| Kezelő Típusa                 | nyomó-nyomó típus                 |
| Kezelőprofil                  | Vörös süllyesztett, jelöletlen    |

## Kiegészítő jellemzők

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cad Teljes Szélesség      | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cad Teljes Magasság       | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cad Teljes Mélység        | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nettó Súly                | 0,03 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mechanikai Tartósság      | 500000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Elektromos Felpítés Kódja | C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>C15 esetén <1 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>SF1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>C9 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű |
| Készülék Bemutatása       | Alapelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Környezet

|                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Védőkezelés                                            | TH kérésre                     |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Tároláshoz         | -40...70 °C                    |
| Működéshez Szükséges<br>Környezeti Levegő Hőmérséklete | -40...70 °C                    |
| Tűlfeszültségi Kategória                               | II. osztály megfelel IEC 60536 |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip Védettségi Szint                     | IP669 megfelel MSZ EN 60529<br>IP671 megfelel MSZ EN 60529                                                                                                                                                                                                                            |
| Ellenállás Nagy Nyomású Mosóval Szemben | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ik Védettségi Fok                       | IK03 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Terméktanúsítványok                     | UL listed<br>CSA-Ex                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ütésállóság                             | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>294 m/s <sup>2</sup> (időtartam = 6 ms) esetén 1000 lökés minden irányba megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |
| Rezgési Ellenállás                      | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6<br>3,5 mm (f= 2...10 Hz) megfelel IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                       |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

## Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot  
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)


Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv [Proaktív megfelelés \(A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá\)](#)  
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Dimensions Drawings

Dimensions



e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors



- (1) Diameter on finished panel or support  
(2) Ø30.75 mm recommended ( $\text{Ø}30.5 \begin{smallmatrix} +0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$ ) / Ø1.21 in. recommended ( $\text{Ø}1.20 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.0196 \\ 0 \end{smallmatrix}$ )

| Connections                                   | a in mm | a in in. | b in mm | b in in. |
|-----------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| By screw clamp terminals or plug-in connector | 40      | 1.57     | 40      | 1.57     |
| By Faston connectors                          | 45      | 1.77     | 40      | 1.57     |

Technical Description

Electrical Composition Corresponding to Code C1

---



Electrical Composition Corresponding to Code C2



Electrical Composition Corresponding to Codes C9, C11, SF1 and SR1




Electrical Composition Corresponding to Code C15

1 N/O



1 N/C



1 N/O + N/C or 1 N/O + N/O or 1 N/C + N/C



Legend

---

Single contact



Double contact



Light block



Possible location

