

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony műanyag világító kettősfejű nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, 1 fehér "I", 1 fekete "O" nyomógomb

ZB5AW7A1721

Nettó listaár: 5 634,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB5R
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Világító vészkapcsoló nyomógomb fej
Termék Kompatibilitása	Beépített LED
Készülék Rövid Neve	ZB5F
Külső Tokozat Anyaga	Sötétszürke műanyag
Fej Típusa	Szabványos
Szerelési Átmérő	22 mm
Minimális Rendelési Mennyiség	1
Jelzőegység Fej	Téglalap alakú
Kezelő Típusa	rugós
Kezelő Profilja	2 süllyesztett nyomógomb - 1 középső jelzőlámpa
Kezelők Leírása	Fehér "I" - fekete "O"

Kiegészítő jellemzők

Cad Teljes Szélesség	30 mm
Cad Teljes Magasság	50 mm
Cad Teljes Mélység	30 mm
Nettó Súly	0,023 kg
Jelzések Színe	Fekete jelzés fehér védőkupakok esetén
Kezelőprofil	Fehér süllyesztett, I (fekete) Fekete süllyesztett, O (fehér)
Mechanikai Tartósság	1000000 ciklus
Állomás Neve	XALD 1 furat
Készülék Bemutatása	Alap részegységek

Környezet

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...70 °C
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	II osztály megfelel IEC 60536

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ip Védettségí Szint	IP669 IP671 IP69K IP69K kettős szigetelés
Nema Védettségí Szint	NEMA 13 NEMA 4X
Ellenállás Nagy Nyomású Mosóval Szemben	7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Ik Védettségí Fok	IK05 conforming to IEC 50102
Szabványok	EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész UL 508-CM CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok	BV DNV-GL CSA-Ex GOST LROS (függőben) UL listed
Rezgési Ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,500 cm
1. Csomag Szélessége	5,500 cm
1.Csomag Hossza	5,500 cm
1. Csomag Súlya	25,200 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	200
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	5,470 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P06
Egységek Száma 3. Csomagban	1600
3.Csomag Magassága	75,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	60,000 cm
3. Csomag Súlya	51,760 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet

[REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv

Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Környezetvédelmi Közzététel

[A termék környezeti profilja](#)


Körkörösségi Profil

[Élettartam végére vonatkozó információ](#)


Dimensions Drawings

Dimensions

Without Boot




With Boot ZBA708



Technical Description


Electrical Composition Corresponding to Codes M1 and M7




Electrical Composition Corresponding to Codes M2 and M8



Electrical Composition Corresponding to Codes M6 and P2



Electrical Composition Corresponding to Codes M5, M10, MF1, MR1 and MF2



Legend

Single contact



Double contact



Light block



Possible location

