



Prisma - Sistema G - Piastra frontale modulare - 5 moduli - L = 750 mm

03218

! Data di fine commercializzazione 3 lug 2023

! Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	Prisma G
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessori / Categoria Degli Elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità Gamma	Prisma Prisma G Cassetta
Tipo Di Piastra Frontale	Modulare
Dispositivo Installato	Compact: fisso INS100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS125 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Acti9: fisso iC120 senza protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 senza protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso iC120 con protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso NG160 senza protezione differenziale Multi 9: fisso NG125 con protezione differenziale Compact: fisso NG160 con protezione differenziale Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione Poli	4 3P: guida modulare supporto: INS100 verticale installazione 4 4P: guida modulare supporto: INS100 verticale installazione 4 3P: guida modulare supporto: INS125 verticale installazione 4 4P: guida modulare supporto: INS125 verticale installazione 4 3P: guida modulare supporto: INS160 verticale installazione 4 4P: guida modulare supporto: INS160 verticale installazione 24 1P: guida modulare supporto: iC120 12 2P: guida modulare supporto: iC120 8 3P: guida modulare supporto: iC120 6 4P: guida modulare supporto: iC120 12 2P: guida modulare supporto: NG125 8 3P: guida modulare supporto: NG125 6 4P: guida modulare supporto: NG125 7 3P: guida modulare supporto: NG160 5 4P: guida modulare supporto: NG160 5 2P: guida modulare supporto: iC120 3 3P: guida modulare supporto: iC120 3 4P: guida modulare supporto: iC120 6 2P: guida modulare supporto: NG125 4 3P: guida modulare supporto: NG125 3 4P: guida modulare supporto: NG125 3 3P: guida modulare supporto: NG160 2 4P: guida modulare supporto: NG160 1 3P o 4P: guida modulare supporto: NSXm verticale installazione
Operating Position	Verticale

Caratteristiche tecniche

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Descrizione Contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 850 mm
Posizione Collegamento	Connessione diretta
Passo 9 Mm	72
Numero Di Moduli 18 Mm Per Fila	36
Numero Di Moduli Verticali (50 Mm)	5
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASEFA
Finitura Superficie	Opaco Liscio
Trattamento Di Protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9001)
Altezza	250 mm
Larghezza	850 mm
Peso Prodotto	1,52 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Functional Unit	850 mm Prisma G cassetta autoportante Acti9 iC120 senza fisso leva 1P 24 diretto 5 850 mm Prisma G cassetta autoportante Acti9 iC120 senza fisso leva 2P 12 diretto 5 850 mm Prisma G cassetta autoportante Acti9 iC120 senza fisso leva 3P 8 diretto 5 850 mm Prisma G cassetta autoportante Acti9 iC120 senza fisso leva 4P 6 diretto 5 850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS100 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 diretto 5 850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS100 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 4 diretto 5 850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS125 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 diretto 5 850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS125 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 4 diretto 5 850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS160 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 diretto 5 850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS160 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 4 diretto 5 850 mm Prisma G cassetta autoportante Multi 9 NG125 senza fisso leva 2P 12 diretto 5 850 mm Prisma G cassetta autoportante Multi 9 NG125 senza fisso leva 3P 8 diretto 5 850 mm Prisma G cassetta autoportante Multi 9 NG125 senza fisso leva 4P 6 diretto 5 850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NG160 senza fisso 3P 7 diretto 5 850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NG160 senza fisso 4P 5 diretto 5 850 mm Prisma G cassetta autoportante Acti9 iC120 con fisso leva 2P 5 diretto 5 850 mm Prisma G cassetta autoportante Acti9 iC120 con fisso leva 3P 3 diretto 5 850 mm Prisma G cassetta autoportante Acti9 iC120 con fisso leva 4P 3 diretto 5 850 mm Prisma G cassetta autoportante Multi 9 NG125 con fisso 2P 6 diretto 5 850 mm Prisma G cassetta autoportante Multi 9 NG125 con fisso 3P 4 diretto 5 850 mm Prisma G cassetta autoportante Multi 9 NG125 con fisso 4P 3 diretto 5 850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NG160 con fisso 3P 3 diretto 5 850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NG160 con fisso 4P 2 diretto 5 850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSXm senza fisso leva verticale 3P o 4P 1 diretto 5 850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSXm con fisso leva verticale 3P o 4P 1 diretto 5
-----------------	---

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP30
------------------------	------

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1

Confezione 1: Altezza	3 cm
Confezione 1: Larghezza	25 cm
Confezione 1: Profondità	75 cm
Confezione 1: Peso	1,55 kg
Unità Di Misura Confezione 2	CAR
Numero Di Unità Per Confezione 2	6
Confezione 2: Altezza	10 cm
Confezione 2: Larghezza	27,8 cm
Confezione 2: Profondità	76 cm
Confezione 2: Peso	9,636 kg
Unità Di Misura Confezione 3	P12
Numero Di Unità Per Confezione 3	66
Confezione 3: Altezza	43 cm
Confezione 3: Larghezza	80 cm
Confezione 3: Profondità	120 cm
Confezione 3: Peso	114 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓

Reach Senza Svhc
- ✓

Privo Di Metalli Pesanti Tossici
- ✓

Senza Mercurio
- ✓

Informazioni Esenzioni Rohs

Si
- ✓

Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

Certificazioni e standard

Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto