

Scheda dati

Specifiche



Interruttore Compact NS800H - 800 A - 4 poli - Estraibile - S/ sganciatore

33335

! Fine Commercializzazione prevista il: 31 mag 2024

! In esaurimento

Prezzo: 4.509,00 EUR

Presentazione

Gamma	Compact
Gamma Prodotto	ComPact NS630b...1600
Nome Dispositivo	Compact NS800H
Tipo Prodotto	Base interruttore
Applicazione	Distribuzione
Number Of Poles	4P
Posizione Neutro	Sinistra
Corrente Nominale [In]	800 A a 50 °C
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz
Tipo Di Rete	CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Attitudine Al Sezionamento	Si conforme a EN/IEC 60947-2
Categoria Di Utilizzazione	Category B
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	85 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220/240 V CA 50/60 Hz 42 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 660/690 V CA 50/60 Hz 65 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz 70 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380/415 V CA 50/60 Hz 50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500/525 V CA 50/60 Hz
Performance Level	H 70 kA 415 V CA
Tipo Di Controllo	Leva Manovra rotativa
Installazione	Estraibile

Caratteristiche tecniche

Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Tensione Nominale Di Tenuta Ad Impulso [Uimp]	8 kV conforme a IEC 60947-2
[Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	30 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (comando manuale) 40 kA a 500/525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (comando manuale) 50 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (comando manuale) 50 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (comando manuale) 50 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 (comando manuale)
Corrente Nominale Ammissibile Di Breve Durata [Icw]	19,2 kA 1 s conforme a IEC 60947-2
Protezione Istantanea Integrata	40 kA
Durata Meccanica	10000 cicli conforme a IEC 60947-2

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Durata Elettrica	2000 cicli 690 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2 4000 cicli 690 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2 5000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2 6000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2
Perdite Di Potenza	30 W
Installazione	Piastra posteriore
Passo Del Collegamento	70 mm
Tipologia Protezione	Senza protezione
Height (H)	327 mm
Width (W)	280 mm
Depth (D)	147 mm

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60947-2
Certificazioni Prodotto	ASEFA ASTA LCIE
Grado Di Inquinamento	3 conforme a IEC 60947
Grado Di Protezione Ip	IP40 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK07 conforme a EN 50102
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-50...85 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	37,0 cm
Confezione 1: Larghezza	38,0 cm
Confezione 1: Profondità	30,0 cm
Confezione 1: Peso	18,17 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

 Senza Mercurio

 Informazioni Esenzioni Rohs [Sì](#)

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conforme alle esenzioni
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita