

# Scheda dati

Specifiche



iC60H RCBO 2P 10A 30mA C  
10000A A

A9D17210

Prezzo: 271,50 EUR

## Presentazione

|                                          |                                                                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                    | Acti9                                                                                                                        |
| Nome Prodotto                            | Acti9 iC60 RCBO                                                                                                              |
| Tipo Prodotto                            | Interruttore magnetotermico differenziale (RCBO)                                                                             |
| Nome Dispositivo                         | iC60 RCBO                                                                                                                    |
| Applicazione                             | Distribuzione                                                                                                                |
| Numero Di Poli                           | 2P                                                                                                                           |
| Numero Di Poli Protetti                  | 2                                                                                                                            |
| Corrente Nominale [In]                   | 10 A                                                                                                                         |
| Tipo Di Rete                             | CA                                                                                                                           |
| Tecnologia Sganciatore                   | Magnetotermico                                                                                                               |
| Codice Curva                             | C                                                                                                                            |
| Sensibilità Differenziale                | 30 mA                                                                                                                        |
| Temporizzazione Protezione Differenziale | Istantaneo                                                                                                                   |
| Tipo Di Protezione Differenziale         | Tipo A                                                                                                                       |
| Potere Di Interruzione                   | 10000 A Icn conforme a CEI EN 61009-2-1 a 220...240 V CA 50 Hz<br>15 kA Icu conforme a EN/IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50 Hz |
| Attitudine Al Sezionamento               | No conforme a IEC 60947-1                                                                                                    |
| Marchi Qualità                           | NF<br>IMQ<br>VDE<br>KEMA-KEUR                                                                                                |

## Caratteristiche tecniche

|                                                   |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Complementary                                     | Punto di partenza                                                                                                                      |
| Frequenza Di Rete                                 | 50 Hz                                                                                                                                  |
| Tensione Nominale Di Impiego [Ue]                 | 220...240 V CA 50 Hz                                                                                                                   |
| Limite Di Sgancio Magnetico                       | 5...10 x In                                                                                                                            |
| Tecnologia Di Sgancio Corrente Residua            | "indipendente dalla tensione"                                                                                                          |
| Potere Di Interruzione Nominale Di Servizio [Ics] | 7500 A 75 % Icn a 220...240 V CA 50 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1<br>7,5 kA 50 % Icu a 220...240 V CA 50 Hz conforme a EN/IEC 60947-2 |
| Potere Nominale Di Interruzione E Chiusura        | Idm 6000 A a 220...240 V CA 50 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1                                                                          |
| Classe Di Limitazione                             | 3 conforme a CEI EN 61009-2-1                                                                                                          |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]              | 500 V CA 50 Hz                                                                                                                         |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione Nominale Di Tenuta Ad Impulso [Uimp] | 4 kV                                                                                                                                                                                                                  |
| Corrente Di Picco                             | 250 A                                                                                                                                                                                                                 |
| Segnalazione Posizione Contatti               | No                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo Di Controllo                             | Leva                                                                                                                                                                                                                  |
| Segnalazione Locale                           | ON, OFF, guasto                                                                                                                                                                                                       |
| Installazione                                 | Aggancio                                                                                                                                                                                                              |
| Installazione                                 | Guida DIN                                                                                                                                                                                                             |
| Compatibilità Pettini Di Distribuzione        | Parte superiore o inferiore: SI<br>Parte inferiore: doppia connessione                                                                                                                                                |
| Passo Di Collegamento                         | 9 mm tra poli                                                                                                                                                                                                         |
| Passo 9 Mm                                    | 4                                                                                                                                                                                                                     |
| Altezza                                       | 86 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Larghezza                                     | 36 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Profondità                                    | 78 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso Prodotto                                 | 273 g                                                                                                                                                                                                                 |
| Colore                                        | Bianco                                                                                                                                                                                                                |
| Durata Meccanica                              | 20000 cicli                                                                                                                                                                                                           |
| Durata Elettrica                              | 10000 cicli                                                                                                                                                                                                           |
| Connessioni - Morsetti                        | Morsetto a gabbia parte superiore o inferiore1...35 mm² rigido<br>Morsetto a gabbia parte superiore o inferiore1...25 mm² flessibile<br>Morsetto a gabbia parte superiore o inferiore1...25 mm² flessibile con ghiera |
| Lunghezza Spelatura Fili                      | 12 mm for parte superiore o inferiore connection                                                                                                                                                                      |
| Coppia Di Serraggio                           | 2 Nm                                                                                                                                                                                                                  |
| Protezione Differenziale                      | Integrato                                                                                                                                                                                                             |

## Ambiente

|                                |                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento           | EN/IEC 60947-2<br>CEI EN 61009-2-1                                                       |
| Grado Di Protezione Ip         | IP40 (cassetta di distribuzione) conforming to CEI 60529<br>IP20 conforming to CEI 60529 |
| Categoria Di Sovratensione     | III conforme a IEC 60364                                                                 |
| Compatibilità Elettromagnetica | Tenuta a impulso 8/20 µs, 250 A conforme a CEI EN 61009-2-1                              |
| Tropicalizzazione              | 2                                                                                        |
| Umidità Relativa               | 95 % a 55 °C                                                                             |
| Temperatura Ambiente           | -25...60 °C                                                                              |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                                                                              |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità Di Misura Confezione 1     | PCE      |
| Numero Di Unità Per Confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: Altezza            | 8,000 cm |
| Confezione 1: Larghezza          | 4,000 cm |
| Confezione 1: Profondità         | 9,800 cm |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Confezione 1: Peso               | 226,000 g |
| Unità Di Misura Confezione 2     | BB1       |
| Numero Di Unità Per Confezione 2 | 6         |
| Confezione 2: Altezza            | 9,800 cm  |
| Confezione 2: Larghezza          | 11,500 cm |
| Confezione 2: Profondità         | 24,800 cm |
| Confezione 2: Peso               | 1,423 kg  |
| Unità Di Misura Confezione 3     | S03       |
| Numero Di Unità Per Confezione 3 | 36        |
| Confezione 3: Altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: Larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: Profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: Peso               | 9,165 kg  |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Sostenibilità



L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti** è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency   RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere



Informazioni Esenzioni Rohs

[Sì](#)

Certificazioni e standard

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento Reach           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                               |
| Direttiva Rohs Ue           | Conforme alle esenzioni                                                                                                                           |
| Regolamento Rohs Della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a><br>Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione. |
| Informazioni Ambientali     | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                                                                                   |
| Weee                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.         |
| Profilo Di Circolarità      | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                |