

Scheda dati

Specifiche



SPD iPRD40 3P 15kA estraibile Tipo 2

A9L40300

Prezzo: 312,50 EUR

Presentazione

Gamma Di Prodotti	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 iPRD
Tipo Prodotto	Sistema antifulmine con cartuccia inseribile
Nome Dispositivo	iPRD40
Applicazione	Distribuzione
Norme Di Riferimento	EN 61643-11:2012 CEI 61643-11:2011
Certificazioni Prodotto	CE
Marchi Qualità	KEMA-KEUR NF
Numero Di Poli	3P
Segnalazione Remota	Senza
Tipo Limitatore Sovratensioni	Rete distribuzione elettrica
Sistema Di Messa A Terra	TN-C IT 230

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Scaricatore	"tipo2"
Tecn. Limitatore Sovratensioni	MOV
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230/400 V CA (+/- 10 %) a 50/60 Hz
[In] Nominal Discharge Current	Modo comune: 15 kA (L/PE) Modo comune: 15 kA (N/PE)
[Imax] Maximum Discharge Current	Modo comune: 40 kA L/PE
Tensione Massima Di Funzionamento Continuo [Uc]	Modo comune: 350 V L/PE
Livello Protezione Tensione [Up]	Modo comune <1,4 kV "tipo2" L/PE
Sovratensione Temporanea [Ut]	337 V L/N 5 s "tenuta" 1200 V N/PE 200 ms "modalità safe mode"
Tipo Dispositivo Di sezionamento	Interruttore associato iC60H 40 A curva C - Icu 15 kA Interruttore associato IC60N 40 A curva C - Icu 10 kA Interruttore associato NG125H 40 A curva C - Icu 36 kA Interruttore associato NG125L 40 A curva C - Icu 50 kA Interruttore associato NG125N 40 A curva C - Icu 25 kA Associated fuse gG 63 A - Icu 15 kA Associated fuse gG 80 A - Icu 50 kA
Sistema Di Montaggio	Aggancio (guida DIN)
Passo 9 Mm	6

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Altezza	85 mm
Larghezza	54 mm
Profondità	69 mm
Peso Prodotto	0,317 kg
Colore	Bianco (RAL 9003)
[Ipe] Ground Residual Current	0,003 mA 0,6 mA
Connessioni - Morsetti	Morsetto a gabbia (lato inferiore) 2,5...35 mm² Morsetto a gabbia (lato superiore) 2,5...35 mm²
Coppia Di Serraggio	2,5 Nm

Ambiente

Grado Di Protezione Ik	IK03 conforming to CEI 62262
Umidità Relativa	5...95 %
Altitudine Di Funzionamento	Acti9 iCV40 ARC
Temperatura Ambiente Operativa	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	6,4 cm
Confezione 1: Larghezza	7,8 cm
Confezione 1: Profondità	9,3 cm
Confezione 1: Peso	343 g
Unità Di Misura Confezione 2	BB1
Numero Di Unità Per Confezione 2	4
Confezione 2: Altezza	8,5 cm
Confezione 2: Larghezza	10 cm
Confezione 2: Profondità	28 cm
Confezione 2: Peso	1,47 kg
Unità Di Misura Confezione 3	S03
Numero Di Unità Per Confezione 3	36
Confezione 3: Altezza	30 cm
Confezione 3: Larghezza	30 cm
Confezione 3: Profondità	40 cm
Confezione 3: Peso	13,74 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

 Reach Senza Svhc

 Informazioni Esenzioni Rohs Si

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita