

Scheda dati

Specifiche



Interruttore differenziale iID 4P 80A 300mA [s] Tipo A SI

A9R35480

Prezzo: 578,00 EUR

Presentazione

Gamma	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 iID
Tipo Prodotto	"Interruttore differenziale puro"
Nome Dispositivo	iID
Numero Di Poli	4P
Posizione Neutro	Sinistra
Corrente Nominale [In]	80 A
Tipo Di Rete	CA
Sensibilità Differenziale	300 mA
Temporizzazione Protezione Differenziale	Selettivo
Tipo Di Protezione Differenziale	Tipo A-SI

Caratteristiche tecniche

Posizione Dispositivo Nel Sistema	Punto di partenza
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	380...415 V CA 50/60 Hz
Tecnologia Di Sgancio Corrente Residua	"indipendente dalla tensione"
Potere Nominale Di Interruzione E Chiusura	Idm 1500 A Im 1500 A
Corrente Di Cortocircuito Nominale Condizionale	10 kA
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V CA 50/60 Hz
Tensione Nominale Di Tenuta Ad Impulso [Uimp]	6 kV
Segnalazione Posizione Contatti	Si
Tipo Di Controllo	Leva
Installazione	Aggancio
Installazione	Guida DIN
Passo 9 Mm	8
Altezza	91 mm
Larghezza	72 mm
Profondità	73,5 mm
Peso Prodotto	0,37 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Colore	Bianco
Durata Meccanica	20000 cicli
Durata Elettrica	AC-1: 10000 cicli
Descrizione Opzioni Bloccaggio	Dispositivo a lucchetto
Conessioni - Morsetti	Morsetto singolo parte superiore o inferiore1...35 mm² rigido Morsetto singolo parte superiore o inferiore1...25 mm² flessibile Morsetto singolo parte superiore o inferiore1...25 mm² flessibile con ghiera
Lunghezza Spelatura Fili	14 mm for parte superiore o inferiore connection
Coppia Di Serraggio	3,5 Nm parte superiore o inferiore

Ambiente

Norme Di Riferimento	CEI EN 61008-1
Certificazioni Prodotto	EAC
Grado Di Protezione Ip	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Grado Di Inquinamento	3
Compatibilità Elettromagnetica	Tenuta a impulso 8/20 µs, 3000 A conforme a CEI EN 61008-1
Temperatura Ambiente	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	8,2 cm
Confezione 1: Larghezza	7,5 cm
Confezione 1: Profondità	9,8 cm
Confezione 1: Peso	363,0 g
Unità Di Misura Confezione 2	S03
Numero Di Unità Per Confezione 2	27
Confezione 2: Altezza	30,0 cm
Confezione 2: Larghezza	30,0 cm
Confezione 2: Profondità	40,0 cm
Confezione 2: Peso	10,258 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓

Senza Mercurio
- ✓

Informazioni Esenzioni Rohs

Si
- ✓

Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conforme alle esenzioni
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio