

Lembar data produk

Spesifikasi



PowerLogic Split Core Current Transformer - Type HA, for cable - 0200A / 5A

METSECT5HA020

Main

Range	PowerLogic
Product Name	CT
Product Or Component Type	Current transformer
Secondary Current	5 A
Accuracy Class	Class 1 at 1.5 VA
[In] Rated Current	200 A

Complementary

Current Transformer Type	Standard for cable Split core
Current Transformer Ratio	200/5
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	240 A
Maximum Safety Factor	5
Permissible Current	12000 A during 1 s
[Ue] Rated Operational Voltage	< 720 V 50 Hz
[Ui] Rated Insulation Voltage	3 kV
Mounting Mode	Clip-on
Width	Outside: 49 mm
Height	Outside: 80.1 mm
Depth	59 mm
Diameter	18.4 mm inner:
Electrical Insulation Class	Class E
Cable Outer Diameter	18.4 mm
Connections - Terminals	Cable 2 cable(s) 0.5...1.5 mm ² 0.5 m

Environment

Standards	DIN EN 60044-1 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2 VDE 0414
Ambient Air Temperature For Operation	-5...50 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-25...70 °C

Disklaimer: Dokumentasi ini tidak ditujukan sebagai pengganti dan tidak untuk digunakan untuk menentukan kesesuaian atau keandalan produk ini untuk aplikasi pengguna

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9.0 cm
Package 1 Width	7.0 cm
Package 1 Length	7.0 cm
Package 1 Weight	324.0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	16
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	5.37 kg

Keberlanjutan

Green Premium™ label adalah komitmen Schneider Electric untuk memberikan produk dengan performa lingkungan terbaik di kelasnya. Green Premium menjanjikan kepatuhan pada peraturan terbaru, transparansi pada dampak lingkungan, serta produk melingkar dan rendah CO₂.

Panduan untuk menilai keberlanjutan produk adalah laporan resmi yang menjelaskan standar label lingkungan global dan bagaimana menafsirkan deklarasi lingkungan.

[Pelajari lebih lanjut tentang Green Premium >](#)

[Panduan untuk menilai keberlanjutan produk >](#)

Kinerja kesejahteraan

	Reach Free Of Svhc	
	Toxic Heavy Metal Free	
	Mercury Free	
	Rohs Exemption Information	Yes
Reach Regulation		REACH Declaration
Eu Rohs Directive		Compliant EU RoHS Declaration
China Rohs Regulation		China RoHS declaration
Weee		The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins