

Scheda dati

Specifiche



Uscita analogica distribuita Modicon Momentum - 4 usc. - 0..20 mA

170AAO12000

Prezzo: 1.697,23 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Controllori programmabili Modicon Momentum
Tipo Prodotto	Base di uscita analogica

Caratteristiche tecniche

Numero Uscite Analogiche	4
Formato Dati	Definizione a 16 bit
Campo Uscita Analogica	+/- 10 V 12 bit + segno >= 1 kOhm 0...20 mA 12 bit + segno <= 0,6 kOhm
Maximum Load Capacitance	1 µF
Errore Precisione Assoluta	+/-0,2% del fondo scala +/- 10 V 25 °C +/-0,25% del fondo scala +/- 10 V 60 °C +/-0,3% del fondo scala 0...20 mA 25 °C +/-0,4% del fondo scala 0...20 mA 60 °C
Deriva Di Temperatura	10%oFS/°C +/- 10 V 60 °C 30%oFS/°C 0...20 mA 60 °C
Tempo Di Aggiornamento	2 ms
Fondo Scala	10 V +/- 10 V 2 mA 0...20 mA
Stato Di Guasto	Reimposta a fondo scala Blocca Reimposta a zero
Isolamento Tra Vie E Terra	500 V AC per 1 minuto
Maximum Power Dissipation In W	8,5 W
Tipo Di Protezione	Interno 2 A azione lenta
Protezione Cortocircuiti Uscita	Con circuito di tensione all'interno
Requisiti Alimentazione Esterna	+/- 30 V CC 24 V CC
Tensione Ammessa Modo Comune	250 V 47...63 Hz CA tra canali a terra 250 V 47...63 Hz CC
Protezione Polarità Inversa	Interno
Marcatura	CE
Segnalazione Locale	4 LED stato via:
Assorbimento Di Corrente	150 mA a 24 V CC actuator 530 mA a 24 V CC base
Formato Del Modulo	Standard
Altezza	125 mm
Profondità	47,5 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Larghezza	141,5 mm
Peso Prodotto	0,215 kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL CSA
Trattamento Di Protezione	TC
Resistenza Alle Scariche Elettrostatiche	4 kV contatto conforme a IEC 801-2 8 kV in aria conforme a IEC 801-2
Resistenza Ai Campi Elettromagnetici	10 V/m 80...1000 MHz conforme a IEC 801-3
Temperatura Ambiente Operativa	0...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Umidità Relativa	95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	<= 5000 m

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	5,5 cm
Confezione 1: Larghezza	18,0 cm
Confezione 1: Profondità	25,5 cm
Confezione 1: Peso	210,0 g
Unità Di Misura Confezione 2	S03
Numero Di Unità Per Confezione 2	10
Confezione 2: Altezza	30,0 cm
Confezione 2: Larghezza	30,0 cm
Confezione 2: Profondità	40,0 cm
Confezione 2: Peso	2,1 kg
Unità Di Misura Confezione 3	PAL
Numero Di Unità Per Confezione 3	80
Confezione 3: Altezza	60,0 cm
Confezione 3: Larghezza	80,0 cm
Confezione 3: Profondità	80,0 cm
Confezione 3: Peso	16,8 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

✓

Senza Mercurio

✓

Informazioni Esenzioni Rohs

Si


Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita

Disegni dimensionali


Scheda standard su una base tipica

Dimensioni




Montaggio e distanza spaziale

Montaggio a muro



Connessioni e schema

Schema di cablaggio esterno



Conessioni interne dei contatti

