Scheda dati

Specifiche

Int. autom. TeSys GV2 - magnterm - manovra rotativa - 2,5-4A viti serrafilo

GV2P08

Prezzo: 97,95 EUR

Presentazione

Gamma	TeSys Deca
Nome Prodotto	TeSys GV2 TeSys Deca
Tipo Prodotto	Interruttore automatico
Nome Dispositivo	GV2P
Applicazione	Protezione motore
Tecnologia Sganciatore	Magnetotermico

Caratteristiche tecniche

Numero Di Poli	3P
Tipo Di Rete	CA
Categoria Di Utilizzazione	Categoria A conforme a IEC 60947-2 AC-3 conforme a IEC 60947-4-1 AC-3e conforme a IEC 60947-4-1
Frequenza Di Rete	50/60 Hz conforme a IEC 60947-4-1
Tipologia Fissaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm: agganciato Pannello: avvitato (con viti 2 x M4)
Potenza Motore In Kw	1,1 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz 1,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz 2,2 kW a 690 V CA 50/60 Hz
Potere Di Interruzione	100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 230/240 V CA 50/60 Hz 100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 400/415 V CA 50/60 Hz 100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz 100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz 8 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 690 V CA 50/60 Hz
Potere Di Interruzione Di Servizio Nominale [Ics]	100 % conforme a IEC 60947-2 a 230/240 V CA 50/60 Hz 100 % conforme a IEC 60947-2 a 400/415 V CA 50/60 Hz 100 % conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz 100 % conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz 100 % conforme a IEC 60947-2 a 690 V CA 50/60 Hz
Tipo Di Controllo	Manovra rotativa
Corrente Nominale [In]	4 A
Campo Di Regolazione Protezione Termica	2,5…4 A conforme a IEC 60947-4-1
Corrente Di Sgancio Magnetico	51 A
Corrente Termica Convenzionale In Aria [Ith]	4 A conforme a IEC 60947-4-1
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	6 kV conforme a IEC 60947-2
Sensibilità Mancanza Di Fase	Si conforme a IEC 60947-4-1
Attitudine Al Sezionamento	Si conforme a IEC 60947-1 § 7-1-6
Dissipazione Energia Per Polo	2,5 W
Durata Meccanica	100000 cicli
Durata Elettrica	100000 cicli per AC-3 a 415 V In 100000 cicli per AC-3e a 415 V In
Servizio Nominale	Continuo conforme a IEC 60947-4-1
Coppia Di Serraggio	1,7 Nm - su morsetto di fissaggio a vite
Larghezza	45 mm
Altezza	89 mm
Profondità	97 mm
Colore	Grigio scuro

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1
Certificazioni Prodotto	CCC UL CSA EAC ATEX LROS (Lloyds Register of shipping) BV RINA DNV-GL "UKCA"
Grado Di Protezione Ik	IK04
Grado Di Protezione Ip	IP20 conforme a CEI 60529
Tenuta Climatica	conforme a IACS E10
Temperatura Di Stoccaggio	-40…80 °C
Resistenza Al Fuoco	960 °C conforme a IEC 60695-2-11
Temperatura Ambiente	-20…60 °C
Robustezza Meccanica	Urti: 30 Gn per 11 ms Vibrazioni: 5 gn, 5...150 Hz
Altitudine Di Funzionamento	Acti9 iCV40 ARC

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	4,800 cm
Confezione 1: Larghezza	9,500 cm
Confezione 1: Profondità	10,200 cm
Confezione 1: Peso	324,000 g
Unità Di Misura Confezione 2	S02
Numero Di Unità Per Confezione 2	20
Confezione 2: Altezza	15,000 cm

Confezione 2: Larghezza	30,000 cm
Confezione 2: Profondità	40,000 cm
Confezione 2: Peso	6,756 kg
Unità Di Misura Confezione 3	P06
Numero Di Unità Per Confezione 3	320
Confezione 3: Altezza	75,000 cm
Confezione 3: Larghezza	60,000 cm
Confezione 3: Profondità	80,000 cm
Confezione 3: Peso	114,912 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO_2.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

Ulteriori informazioni su Green Premium >

Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >

Transparency

RoHS/REACh

Prestazioni che migliorano il benessere

Informazioni Esenzioni Rohs	Sì

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACh
Direttiva Rohs Ue	Conforme alle esenzioni
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita