

Scheda dati

Specifiche



TouchScreen 320×240 pixel
QVGA - 5,7" TFT - 96 MB

HMIGTO2310

Prezzo: 1.298,55 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony GTO
Tipo Prodotto	Pannello touchscreen avanzato
Colore Display	65536 colori
Dimensioni Display	5,7 pollici
Alimentazione	Alimentazione esterna
Sistema Operativo	Harmony
Tipo Di Batteria	Litio batteria per RAM interna, autonomia: 100 giorni, tempo di carica = 5 giorni, durata batteria = 10 anni

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Terminale	Schermo touchscreen
Tipo Display	LCD TFT a colori retroilluminato
Risoluzione Display	320 x 240 pixels QVGA
Zona Sensibile Al Tocco	1024 x 1024
Schermo Digitale	Pellicola resistiva, 1000000 cicli
Durata Luce Posteriore	50000 ore bianco a 25 °C
Luminosità	16 livelli - controllo by touch panel 16 livelli - controllo mediante software
Font Carattere	Coreano Taiwanese (cinese tradizionale) ASCII (caratteri europei) Cinese (cinese semplificato) Giapponese (ANK, Kanji)
Tensione Nominale Di Alimentazione [Us]	24 V CC
Limiti Tensione Alimentazione	19,2...28,8 V
Corrente Di Spunto	30 A
Potenza Assorbita In W	6,5 W when power is not supplied to external devices 4,5 W when backlight is OFF 5 W when backlight is dimmed 10,5 W
Segnalazione Locale	LED di stato verde, fisso per offline LED di stato verde, fisso per operativo LED di stato arancione, lampeggiante per software starting up LED di stato rosso, fisso per Alimentazione (ON) LED di stato trasparente, faded per Alimentazione (OFF) COM2 LED giallo, fisso per data is being transmitted COM2 LED giallo, faded per no data transmission SD card LED verde, fisso per card is inserted SD card LED verde, faded per card is not inserted or is not being accessed

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Descrizione Software	Vijeo Designer software di configurazione >= V6.1
Descrizione Memoria	Flash EPROM, 96 MB
Backup Dati	512 kB RAM interna (SRAM)
Unità Di Salvataggio Dati	Scheda SD, <= 32 GB Carta SDHC, <= 32 GB
Protocolli Scaricabili	Schneider Electric Modicon Modbus Schneider Electric Modicon Uni-TE Schneider Electric Modicon Modbus Plus Schneider Electric Modicon FIPWAY Mitsubishi Melsec protocolli di terzi Omron Sysmac protocolli di terzi Rockwell Automation Allen-Bradley protocolli di terzi Siemens Simatic protocolli di terzi Schneider Electric Modicon Modbus TCP
Tipo Di Connessione Integrata	Collegamento seriale COM1 SUB-D 9, interfaccia: RS232C, intervallo di trasmissione: 2400...115200 bps Collegamento seriale COM2 RJ45, interfaccia: RS485, intervallo di trasmissione: 2400...115200 bps Collegamento seriale COM2 RJ45, interfaccia: RS485, intervallo di trasmissione: 187,5 kbps compatibile con Siemens MPI Ethernet RJ45, interfaccia: 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet RJ45, interfaccia: IEEE 802.3 USB 2.0 tipo A USB 2.0 tipo mini B
Montaggio Prodotto	Montaggio a livello
Tipologia Fissaggio	Con 4 morsetti a vite
Materiale Parte Frontale	PPT
Materiale Cassetta	PPT
Tipo Di Raffreddamento	Convezione naturale
Larghezza	169,5 mm
Altezza	137 mm
Profondità	59,5 mm
Peso Prodotto	0,8 kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61000-6-2 UL 508 IEC 61131-2
Certificazioni Prodotto	cULus C-Tick CE KCC "UKCA" UKEX
Temperatura Ambiente	0...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...60 °C
Umidità Relativa	10...90 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	< 2000 m
Grado Di Protezione Ip	IP20 conforme a CEI 60529 (pannello posteriore) IP65 conforme a CEI 60529 (pannello frontale)
Grado Di Protezione Nema	NEMA 4X pannello frontale (per interni)
Tenuta Agli Urti	147 m/s² 3 chocks in each direction X, Y and Z conforme a IEC 61131-2

Resistenza Alle Vibrazioni	3,5 mm (f = 5...9 Hz) - X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) - conforme a IEC 61131-2 1 gn (f = 9...150 Hz) - X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) - conforme a IEC 61131-2
Resistenza Alle Scariche Elettrostatiche	6 kV scarica contatto conforme a IEC 61000-4-2 livello 3

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	14,500 cm
Confezione 1: Larghezza	18,500 cm
Confezione 1: Profondità	23,500 cm
Confezione 1: Peso	1,055 kg
Unità Di Misura Confezione 2	S03
Numero Di Unità Per Confezione 2	4
Confezione 2: Altezza	30,000 cm
Confezione 2: Larghezza	30,000 cm
Confezione 2: Profondità	40,000 cm
Confezione 2: Peso	5,000 kg
Unità Di Misura Confezione 3	P12
Numero Di Unità Per Confezione 3	64
Confezione 3: Altezza	105,000 cm
Confezione 3: Larghezza	80,000 cm
Confezione 3: Profondità	120,000 cm
Confezione 3: Peso	100,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

 Senza Mercurio

 Informazioni Esenzioni Rohs [Sì](#)


Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita

Disegni dimensionali


Dimensioni

Dimensioni esterne




- 1 Anteriore
- 2 Lato destro
- 3 Superiore

Installazione con dispositivi di fissaggio



- 1 Lato sinistro
- 2 Anteriore
- 3 Lato destro
- 4 Superiore
- 5 Inferiore

Dimensioni con i cavi




- 1 Lato sinistro
- 2 Posteriore
- 3 Lato destro
- 4 Superiore
- 5 Inferiore

Montaggio e distanza spaziale


Montaggio

Dimensioni dell'apertura del pannello



A		B		C		R	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
156 (+1, -0)	6,14 (+0,04, -0)	123,5 (+1, -0)	4,86 (+0,04, -0)	1,6...5	0,06...0,2	3 max.	0,12 max.

Dimensioni dei dispositivi di fissaggio



Requisiti per l'installazione

Angolo di montaggio



Quando si installa il pannello in posizione obliqua con inclinazione maggiore di 30°, la temperatura ambiente non deve superare 40 °C (104 °F). Potrebbe essere necessario l'uso di aria di raffreddamento forzata (ventilatori, A/C) per assicurare che la temperatura ambiente sia al massimo 40°C (massimo 104°F).

Distanza

