

Scheda dati

Specifiche



Luce pilota ottagonale Ø 30 -
Ambra - Ad incandescenza BA 9s
- 24 V CA/CC - IP66

9001KP35A9

⚠ Data di fine commercializzazione 3 nov 2020

⚠ Non più disponibile

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony 9001K
Tipo Prodotto	Lampada spia
Nome Dispositivo	9001K

Caratteristiche tecniche

Materiale Testa	Metallo
Diametro Di Montaggio	30 mm
Forma Della Testa	Circolare
Tipo Di Lenti	Domed plastica
Colore Capsula O Gemma	Giallo
Sorgente Luminosa	incandescenza
Attacco Lampada	BA 9s
Alimentazione Elemento Luminoso	Diretto 24...28 V CA/CC
Connessioni - Morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² conforme a IEC 60947-1
Coppia Di Serraggio	0,8 Nm conforme a IEC 60947-1
Forma Della Testa Della Vite	Taglio a croce
Forma Della Testa (Vite)	Taglio a croce
Operating Position	Qualunque posizione
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	250 V (grado di inquinamento 2) conforme a IEC 60947-1
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	2,5 kV conforme a IEC 60947-1
Protezione Contro I Cortocircuiti	10 A fusibile cartuccia conforme a IEC 60947-5-1
Sorgente Luminosa	Lampadina ad incandescenza
Corrente Termica Convenzionale In Aria [Ith]	10 A
Larghezza Totale Cad	54 mm
Altezza Totale Cad	70 mm
Profondità Totale Cad	42 mm
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	24...28 V CA/CC
Peso Prodotto	0,134 kg
Device Presentation	Prodotto completo

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Tipologia Lenti	Domed
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	24...28 V
Alimentazione Elemento Luminoso	Piena tensione
Materiale Lenti	Policarbonato
Dimensioni	30 mm

Ambiente

Norme Di Riferimento	JIS C8201-5-1 CEI EN 60947-5-1 UL 508 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Certificazioni Prodotto	NEMA UL 508
Trattamento Di Protezione	TC
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Resistenza Alle Vibrazioni	7 gn (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta Agli Urti	50 gn conforme a IEC 60068-2-27
Categoria Di Sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Grado Di Protezione Ip	IP66 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	4,9 cm
Confezione 1: Larghezza	5,9 cm
Confezione 1: Profondità	9,401 cm
Confezione 1: Peso	226,796 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

 Senza Mercurio


 Informazioni Esenzioni Rohs [Sì](#)

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Disegni dimensionali

Dimensioni



e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.