

Scheda dati

Specifiche



Contattore iCT 4NC 63A comando 230÷240Vca

A9C20867

Prezzo: 275,50 EUR

Presentazione

Range Of Product	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 iCT
Tipo Prodotto	Contattore
Nome Dispositivo	iCT
Applicazione	Motor-heating-lighting
Poles	4P
Corrente Nominale Di Impiego [Ie]	63 A AC-7A 20 A AC-7B
Composizione Contatto Polo	4 NC
Tipo Di Rete	CA
Tipo Di Controllo	Controllo a distanza
Tensione Di Comando [Uc]	220...240 V CA 50 Hz

Caratteristiche tecniche

Frequenza Di Rete	50 Hz
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	400 V CA 50 Hz
Potenza Massima	2,1 W a 400 V CA
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V CA 50/60 Hz
Tensione Nominale Di Tenuta Ad Impulso [Uimp]	4 kV
Tipo Segnale Di Controllo	Mantenuto
Frequenza Di Commutazione	100 manovre/giorno
Segnalazione Locale	Indicatore azione
Assorbimento Potenza Di Mantenimento Va	6,5 VA
Potenza Di Spunto In Va	53 VA
Installazione	Aggancio
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 Mm	6
Altezza	85 mm
Larghezza	54 mm
Profondità	60 mm
Colore	Bianco

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Durata Meccanica	1000000 cicli
Durata Elettrica	100000 cicli IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A 30000 cicli IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B 30000 cicli IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Connessioni - Morsetti	Circuito di controllo: morsetti a gabbia2 cavi 1,5 mm² rigido Circuito di controllo: morsetti a gabbia1 cavi 1,5...2,5 mm² rigido Circuito di potenza: morsetti a gabbia1 cavi 6...16 mm² flessibile Circuito di potenza: morsetti a gabbia1 cavi 6...25 mm² rigido Circuito di controllo: morsetti a gabbia2 cavi 1,5...2,5 mm² flessibile
Coppia Di Serraggio	Circuito di controllo: 0,8 Nm Circuito di potenza: 3,5 Nm
Compatibilità Prodotto	IACTp IACTs IACTc IACTe
Codice Compatibilità	ICT
Mercato	Piccolo terziario Residenziale

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC/EN 61095
Livello Di Rumore	30 dB
Dissipazione Di Calore	2,1 W a 50/60 Hz
Grado Di Protezione Ip	IP20
Grado Di Inquinamento	2
Tropicalizzazione	2 conforme a EN 60947-4-1 2 conforme a EN 61095 2 conforme a IEC 1095
Umidità Relativa	95 % a 55 °C
Altitudine Di Funzionamento	Acti9 iCV40 ARC
Temperatura Ambiente	-5...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	5,8 cm
Confezione 1: Larghezza	11 cm
Confezione 1: Profondità	12,1 cm
Confezione 1: Peso	359 g
Unità Di Misura Confezione 2	BB1
Numero Di Unità Per Confezione 2	4
Confezione 2: Altezza	11,5 cm
Confezione 2: Larghezza	12,5 cm
Confezione 2: Profondità	25,2 cm

Confezione 2: Peso	1,513 kg
Unità Di Misura Confezione 3	S03
Numero Di Unità Per Confezione 3	24
Confezione 3: Altezza	30 cm
Confezione 3: Larghezza	30 cm
Confezione 3: Profondità	40 cm
Confezione 3: Peso	9,55 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

✓	Reach Senza Svhc	
✓	Privo Di Metalli Pesanti Tossici	
✓	Senza Mercurio	
✓	Informazioni Esenzioni Rohs	Sì

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio