

# Scheda dati

Specifiche



## Modulo soppressore - TeSys D - Circuito RC - 24...48 V CA

LAD4RCE

**Prezzo: 16,01 EUR**

### Presentazione

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                  | TeSys                                                                     |
| Nome Dispositivo       | LAD4                                                                      |
| Tipo Prodotto          | Modulo soppressore                                                        |
| Compatibilità Prodotto | 3P LC1D09...D38<br>4P LC1DT20...DT40<br>4P LC1D098...D258<br>CAD32, CAD50 |

### Caratteristiche tecniche

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Installazione              | Lato         |
| Installazione              | Con clip     |
| Tecnologia Del Soppressore | Circuito RC  |
| Tensione Di Comando [Uc]   | 24...48 V CA |
| Tensione Di Picco Massima  | 3 Uc         |
| Peso Prodotto              | 0,012 kg     |

### Ambiente

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento      | IEC 60947-5-1<br>EN 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>GB/T 14048.5 |
| Certificazioni Prodotto   | UL<br>CSA                                                                               |
| Grado Di Protezione Ip    | IP2x conforme a CEI 60529                                                               |
| Temperatura Ambiente      | -25...55 °C                                                                             |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40...80 °C                                                                             |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità Di Misura Confezione 1     | PCE      |
| Numero Di Unità Per Confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: Altezza            | 1,500 cm |
| Confezione 1: Larghezza          | 8,000 cm |
| Confezione 1: Profondità         | 4,000 cm |
| Confezione 1: Peso               | 14,000 g |
| Unità Di Misura Confezione 2     | S01      |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Numero Di Unità Per Confezione 2 | 70        |
| Confezione 2: Altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: Larghezza          | 15,000 cm |
| Confezione 2: Profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: Peso               | 1,185 kg  |
| Unità Di Misura Confezione 3     | P06       |
| Numero Di Unità Per Confezione 3 | 2240      |
| Confezione 3: Altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 3: Larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 3: Profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 3: Peso               | 39,860 kg |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Sostenibilità



L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti** è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency   RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

|   |                                  |                    |
|---|----------------------------------|--------------------|
| ✓ | Reach Senza Svhc                 |                    |
| ✓ | Privo Di Metalli Pesanti Tossici |                    |
| ✓ | Senza Mercurio                   |                    |
| ✓ | Informazioni Esenzioni Rohs      | <a href="#">Sì</a> |

Certificazioni e standard

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento Reach           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Direttiva Rohs Ue           | Conformità<br><a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                       |
| Regolamento Rohs Della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a><br>Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)              |
| Informazioni Ambientali     | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                                                                           |
| Weee                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Profilo Di Circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |