

Scheda dati

Specifiche



SPD iPRD65r per IT 3P 20kA riport. estraibile Tipo 2

A9L65321

Prezzo: 597,00 EUR

Presentazione

Gamma Di Prodotti	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 iPRD
Tipo Prodotto	Sistema antifulmine con cartuccia inseribile
Nome Dispositivo	iPRD65r
Applicazione	Distribuzione
Norme Di Riferimento	EN 61643-11:2012 CEI 61643-11:2011
Certificazioni Prodotto	CE
Numero Di Poli	3P
Segnalazione Remota	Con
Composizione Contatti Segnale	1 SD (1 C/O)
Tipo Limitatore Sovratensioni	Rete distribuzione elettrica
Sistema Di Messa A Terra	IT

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Scaricatore	"tipo2"
Tecn. Limitatore Sovratensioni	MOV
Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	230/400 V CA (+/- 10 %) a 50/60 Hz
[In] Nominal Discharge Current	Modo comune: 20 kA (L/PE)
[Imax] Maximum Discharge Current	Modo comune: 65 kA L/PE
Tensione Massima Di Funzionamento Continuo [Uc]	Modo comune: 460 V L/PE
Livello Protezione Tensione [Up]	Modo comune <2,3 kV "tipo2" L/PE
Sovratensione Temporanea [Ut]	337 V L/N 5 s "tenuta" 1455 V L/PE 200 ms "modalità safe mode" 1455 V N/PE 200 ms "modalità safe mode"
[Iscrr] Short-Circuit Current Rating	5 kA 415 V fase/fase
Tipo Dispositivo Di sezionamento	Interruttore associato iC60L 25 A curva C - Icu 25 kA Interruttore associato NG125H 50 A curva C - Icu 36 kA Interruttore associato NG125L 50 A curva C - Icu 50 kA Associated fuse gG 80 A - Icu 50 kA
Tensione Circuito Di Segnalazione	0.25 A/250 V CA 50/60 Hz
Sistema Di Montaggio	Aggancio (guida DIN)
Passo 9 Mm	6
Altezza	85 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Larghezza	54 mm
Profondità	69 mm
Peso Prodotto	340 g
Colore	Bianco (RAL 9003)
[Ipe] Ground Residual Current	0,6 mA
Conessioni - Morsetti	Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore) 2,5...25 mm² rigido Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore) 4...16 mm² flessibile Morsetto a gabbia (parte superiore o inferiore) 4...16 mm² flessibile con ghiera
Lunghezza Spelatura Fili	14 mm
Coppia Di Serraggio	3,5 Nm

Ambiente

Umidità Relativa	5...95 %
Altitudine Di Funzionamento	Acti9 iCV40 ARC
Temperatura Ambiente Operativa	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	7 cm
Confezione 1: Larghezza	5,4 cm
Confezione 1: Profondità	9 cm
Confezione 1: Peso	375 g
Unità Di Misura Confezione 2	BB1
Numero Di Unità Per Confezione 2	4
Confezione 2: Altezza	8 cm
Confezione 2: Larghezza	10 cm
Confezione 2: Profondità	27,5 cm
Confezione 2: Peso	1,831 kg
Unità Di Misura Confezione 3	S03
Numero Di Unità Per Confezione 3	36
Confezione 3: Altezza	30 cm
Confezione 3: Larghezza	30 cm
Confezione 3: Profondità	40 cm
Confezione 3: Peso	16,966 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

 Senza Mercurio

 Informazioni Esenzioni Rohs [Sì](#)

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conforme alle esenzioni
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita