


# Scheda dati

Specifiche



## Sganciatore - TMD - 32 A - 4 poli 3d



LV429045

! Data di fine commercializzazione 23 gen 2023

! Non più disponibile

### Presentazione

|                                    |                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                              | Compact                                                                                      |
| Gamma Prodotto                     | "ComPact NSX100...250"                                                                       |
| Tipo Prodotto                      | Unità di controllo                                                                           |
| Nome Sganciatore                   | TM-D                                                                                         |
| Tecnologia Sganciatore             | Magnetotermico                                                                               |
| Compatibilità Gamma                | Compact NSX100<br>Compact NSX160                                                             |
| Applicazione                       | Distribuzione                                                                                |
| Number Of Poles                    | 4P                                                                                           |
| Descrizione Poli Protetti          | 3t                                                                                           |
| Posizione Neutro                   | Sinistra                                                                                     |
| Funzioni Di Protezione Sganciatore | LI                                                                                           |
| Tipo Di Protezione                 | L : for protezione sovraccarico (termico)<br>I : for protezione da cortocircuito (magnetica) |
| Trip Unit Rated Current            | 32 A a 40 °C                                                                                 |
| Tensione Nominale Di Impiego [Ue]  | 690 V CA 50/60 Hz                                                                            |
| Tipo Di Rete                       | CA                                                                                           |
| Frequenza Di Rete                  | 50/60 Hz                                                                                     |

### Caratteristiche tecniche

|                                                           |                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection) | Regolabile                                   |
| [Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range        | 0,7...1 x In                                 |
| Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr             | Fissa                                        |
| [Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range          | 120...400 s a 1,5...15 x In<br>15 s a 6 x Ir |
| Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd         | Fissa                                        |
| [Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range      | 400 A                                        |
| Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd           | Fissa                                        |
| Protezione Differenziale                                  | Senza                                        |
| Neutral Protection Settings                               | Nessuna protezione                           |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Ambiente

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Norme Di Riferimento      | EN/IEC 60947-2<br>UL 508 |
| Certificazioni Prodotto   | Marina<br>EAC<br>CCC     |
| Temperatura Ambiente      | -25...70 °C              |
| Temperatura Di Stoccaggio | -50...85 °C              |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità Di Misura Confezione 1     | PCE       |
| Numero Di Unità Per Confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: Altezza            | 6,8 cm    |
| Confezione 1: Larghezza          | 9,8 cm    |
| Confezione 1: Profondità         | 15,0 cm   |
| Confezione 1: Peso               | 524,0 g   |
| Unità Di Misura Confezione 2     | S03       |
| Numero Di Unità Per Confezione 2 | 23        |
| Confezione 2: Altezza            | 30,0 cm   |
| Confezione 2: Larghezza          | 30,0 cm   |
| Confezione 2: Profondità         | 40,0 cm   |
| Confezione 2: Peso               | 12,539 kg |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Sostenibilità



L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti** è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency   RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

 Senza Mercurio

 Informazioni Esenzioni Rohs   [Sì](#)

Certificazioni e standard

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento Reach           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                               |
| Direttiva Rohs Ue           | Conforme alle esenzioni                                                                                                                           |
| Regolamento Rohs Della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a><br>Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione. |
| Informazioni Ambientali     | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                                                                                   |
| Weee                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.         |
| Profilo Di Circolarità      | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                |