

Scheda dati

Specifiche



SE BACK-UPS 650VA, 230V, AVR, Prese IEC

SX3650CI

Panoramica

Tempi Di Consegna	Solitamente disponibile subito
-------------------	--------------------------------

Presentazione

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Potenza Nominale In W	390 W
Potenza Nominale In Va	650 VA
Output Connection Type	4 IEC 60320 C13 1 IEC Jumpers
Lunghezza Cavo	1,16 m
Tipo Batteria	Batteria PB

Batterie e tempi di funzionamento

Autonomia	View Runtime Graph
Efficienza	View Efficiency Graph
Batterie Preinstallate	0
Vani Batteria Vuoti	0
Tempo Di Ricarica Tipico	8 H
Potenza Carica Batterie (Watt)	10 W rated
Durata Batteria	3...5 anni
Batteria Di Ricambio	APCRBC110 BE650G2-CP BE650G2-FR BE650G2-GR BE650G2-IT BE650G2-RS BE650G2-SP BE650G2-UK
Extendable Run Time	0

Generale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Attrezzature Fornite	manuale utente
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	20 cm
Larghezza	11,5 cm
Profondità	25,7 cm
Peso Prodotto	6,2 kg
Mounting Preference	No preference
Installazione	Not rack-mountable
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Ingresso

Frequenza Di Rete	45...65 Hz
Limiti Tensione In Ingresso	140...300 V
Corrente Di Ingresso Massima Per Fase	7 A
Capacità Corrente Di Commutazione	7 A

Uscita

Potenza Massima Configurabile (Watt)	390 W
Frequenza Di Uscita (Sync Alla Rete)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete 50/60 Hz +/- 1 Hz non sincronizzata
Topologia	Line interactive
Wave Type	Approssimazione a gradini ad una sinusoide
Maximum Configurable Power In Va	650 VA
Tempo Di Trasferimento	6 ms standard: 10 ms max.

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE GOST NEMKO
Norme Di Riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0...40 °C
Umidità Relativa	0...95 %
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft
Temperatura Di Stoccaggio	-15...45 °C

Altitudine Di Stoccaggio	0,00...9144,00 m
Livello Acustico	45 dBA

Comunicazioni & Gestione

Funzione Allarme	Display dello stato a led con indicazione alimentazione di rete - alimentazione da batteria
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia Sovratensioni Nominale (Joule)	273 J
--	-------

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	27 cm
Confezione 1: Larghezza	19,8 cm
Confezione 1: Profondità	34 cm
Confezione 1: Peso	7 kg
Unità Di Misura Confezione 2	P12
Numero Di Unità Per Confezione 2	10
Confezione 2: Altezza	80 cm
Confezione 2: Larghezza	80 cm
Confezione 2: Profondità	120 cm
Confezione 2: Peso	72 kg
Scc14	60731304307435

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 anni con riparazione o sostituzione
----------	---------------------------------------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Energy Efficient Take-back Transparency RoHS/REACH

Prestazioni delle risorse

✓ Prodotto A Efficienza Energetica

✓ Take-Back Program Available

Prestazioni che migliorano il benessere

✓ Informazioni Esenzioni Rohs [Sì](#)

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conforme alle esenzioni
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita