

Scheda dati

Specifiche



Pulsantiera pensile vuota XAC-A - 8 fori verticali

XACA08

Prezzo: 72,09 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XAC
Tipo Prodotto	Stazione di comando pensile
Nome Dispositivo	XACA

Caratteristiche tecniche

Modello Pulsantiera	Doppio isolamento
Materiale Cassetta	Polipropilene
Topologia Della Rete	Circuito di controllo
Modello Pulsantiera	Cassetta vuota
Numero Di Fori	8 fori
Colore Pulsantiera	Giallo
Ingresso Cavo	Manicotto in gomma con ingresso a gradini 8...26 mm
Guard Rail	Senza
Centro Forato Comando Verticale	30 mm
Norme Di Riferimento	CSA C22.2 No 14 CEI EN 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60204-32
Certificazioni Prodotto	GOST CCC
Trattamento Di Protezione	TH
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Resistenza Alle Vibrazioni	15 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza Agli Shock	100 gn conforme a IEC 60068-2-27
Categoria Di Sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Grado Di Protezione Ip	IP65 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforming to EN 50102
Durata Meccanica	1000000 cicli
Peso Prodotto	0,77 kg

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	9,000 cm
Confezione 1: Larghezza	8,500 cm
Confezione 1: Profondità	56,700 cm
Confezione 1: Peso	841,000 g
Unità Di Misura Confezione 2	P06
Numero Di Unità Per Confezione 2	40
Confezione 2: Altezza	75,000 cm
Confezione 2: Larghezza	60,000 cm
Confezione 2: Profondità	80,000 cm
Confezione 2: Peso	46,640 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

✓	Reach Senza Svhc	
✓	Privo Di Metalli Pesanti Tossici	
✓	Senza Mercurio	
✓	Informazioni Esenzioni Rohs	Sì


Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo Di Circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Disegni dimensionali

Dimensioni

Il disegno di seguito mostra un prodotto con 6 aperture. Selezionare il numero di aperture in base alle caratteristiche del prodotto per ottenere le dimensioni b, b1 e c.



- (1) Per stazioni XAC A a 2 e 3 vie.
- (2) Per stazioni XAC A da 4 a 8 vie.
- (3) Arresto di emergenza a impulso azionato dalla testa
- (4) Ø interno

Dimensioni in mm

Numero di aperture	2	3	4	5	6	8	12
b	314	314	440	440	500	560	680
b1	190	190	250	250	310	370	490
c	80	80	80	80	80	80	92

Dimensioni in pollici

Numero di aperture	2	3	4	5	6	8	12
b	12.36	12.36	17.32	17.32	19.68	22.05	26.77

Numero di aperture	2	3	4	5	6	8	12
b1	7,48	7,48	9.84	9.84	12,20	14,57	19,29
c	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.62