

Scheda dati

Specifiche



Elemento luminoso - luce fissa - arancio - 230 VAC

XVBC2M5

Prezzo: 86,30 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XVB Universal
Tipo Prodotto	Banco indicatore
Tipo Di Segnalazione Luminosa O Banco Indicatori	Unità luminosa
Tipo Di Segnalazione	Fisso
Diametro Di Montaggio	70 mm
Nome Componente	XVBC
Materiale	Policarbonato
Sorgente Luminosa	LED integrato, arancione
Tipo Di Lampadina	LED protetto
Tensione Nominale Di Alimentazione [Us]	230 V CA

Caratteristiche tecniche

Stile Assemblaggio	Montaggio cliente, fino a 5 unità
Connessioni - Morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, <= 1 x 1,5 mm ² con estremità cavo
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	250 V conforme a IEC 60947-1
Limite Tensione Nominale	0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1
Assorbimento Di Corrente	< 17 mA CA
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 kV conforme a IEC 60947-1
Larghezza Totale Cad	70 mm
Altezza Totale Cad	63 mm
Profondità Totale Cad	70 mm
Peso Prodotto	0,15 kg

Ambiente

Grado Di Inquinamento	2
Certificazioni Prodotto	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Norme Di Riferimento	CEI EN 60947-5-1
Trattamento Di Protezione	TC
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Classe Di Protezione Contro Le Scariche Elettriche	Classe I su tubo di supporto conforme a IEC 61140 Classe II su unità base conforme a IEC 61140
Grado Di Protezione Ip	IP65 su base di fissaggio XVBZ0. conforme a CEI 60529 IP66 su unità base conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Nema	Type 4X conforme a UL (interno)

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	8,0 cm
Confezione 1: Larghezza	8,0 cm
Confezione 1: Profondità	9,2 cm
Confezione 1: Peso	140,0 g
Unità Di Misura Confezione 2	S03
Numero Di Unità Per Confezione 2	36
Confezione 2: Altezza	30,0 cm
Confezione 2: Larghezza	30,0 cm
Confezione 2: Profondità	40,0 cm
Confezione 2: Peso	5,753 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

 Senza Mercurio

 Informazioni Esenzioni Rohs [Sì](#)

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Disegni dimensionali

Banco indicatore senza unità tubo di scarico "Flash"

Dimensioni

Nel disegno riportato di seguito viene illustrata la configurazione minima del prodotto. Selezionare il numero di fasi secondo le caratteristiche del prodotto per ottenere la dimensione **b**.




- (1) Unità di base XVBC21, ordinabile separatamente
- (2) Unità di segnalazione illuminata o acustica
- (3) Copertura (fornita con unità di base XVBC21)

Numero di unità di segnalazione illuminata o acustica (no "flash")	b in mm	b in pollici
1	138	5,43
2	201	7,91
3	264	10,39
4	327	12,87
5	390	15,35

Banco indicatore con unità tubo di scarico "Flash"

Dimensioni

Nel disegno riportato di seguito viene illustrata la configurazione minima del prodotto. Selezionare il numero di fasi secondo le caratteristiche del prodotto per ottenere la dimensione **b**.



- (1) Unità di base XVBC07, ordinabile separatamente
- (2) Unità di segnalazione illuminata o acustica
- (3) Unità "Flash", ordinabile separatamente

Numero di unità di segnalazione illuminata o acustica diverse dal tubo "flash"	b in mm	b in pollici
1	295	11,61
2	358	14,09
3	421	16,57
4	484	19,06