

Scheda dati

Specifiche



Termostato doppio NC+NA

NSYCCO THD

Prezzo: 58,50 EUR

Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome Prodotto	ClimaSys CC
Tipo Prodotto	Termostato doppio
Intervallo Regolazione Temperatura	0...60 °C
Informazioni Visualizzate	Temperatura in °C

Caratteristiche tecniche

Tensione Di Ingresso	250 V
Tipo Di Sensore	Bimetallico
Composizione E Tipologia Contatti	1 NO/NC
Resistenza Contatto	10 mOhm
Durata Servizio [Cicli]	100000 cicli
Massima Capacità Di Commutazione	2 A 120...250 V CA induttivo pf: 0,6 10 A 250 V CA resistivo 15 A 120 V CA resistivo 30 W DC
Collegamento Elettrico	4 morsetti, capacità di serraggio: 2,5 mm²
Installazione	Tagliato
Altezza	Esterno: 68 mm
Larghezza	Esterno: 56 mm
Profondità	Esterno: 44 mm
Peso Prodotto	40 g
Installazione	Montante Spacial Su piastra Guida DIN 35 mm Traverse
Temperatura Ambiente	-20...80 °C
Grado Di Protezione Ip	IP20
Isteresi	7 K +/- 0.4K
Numero Di Uscite	1 funzione riscaldamento 1 funzione ventilazione
Materiale	PC
Colore	Grigio chiaro
Tenuta Al Fuoco	Autoestinguente conforme a UL94 (materiale V0)

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Certificazioni Prodotto	UL
-------------------------	----

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	6 cm
Confezione 1: Larghezza	7 cm
Confezione 1: Profondità	8 cm
Confezione 1: Peso	104 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

 Senza Mercurio

 Informazioni Esenzioni Rohs [Sì](#)

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conforme alle esenzioni
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo Di Circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio