

Scheda dati

Specifiche



Modulo espansione I/O discreto - 14 I/O - 24 V CA - Per Zelio Logic

SR3XT141B

Prezzo: 108,69 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Zelio Logic
Tipo Prodotto	Modulo di estensione I/O discreto

Caratteristiche tecniche

Numero O Righe Schema Controllo	120 con scala programmazione
Ciclo Di Vita	6...90 ms
Tempo Di Backup	10 anni a 25 °C
Deriva Del Clock	12 min/anno a 0...55 °C
Controlli	Memoria programma a ogni accensione
Tensione Nominale Di Alimentazione [Us]	24 V CA
Limiti Tensione Alimentazione	20,4...28,8 V
Frequenza Di Alimentazione	50/60 Hz
Protezione Polarità Inversa	Con
Numero Ingressi Digitali	8
Tensione Ingresso Digitale	24 V CA
Corrente Ingresso Digitale	4,4 mA
Frequenza Ingresso Digitale	57...63 Hz 47...53 Hz
Stato Tensione 1 Garantito	>= 14 V per ingresso digitale
Stato Tensione 0 Garantito	<= 5 V per ingresso digitale
Stato Attuale 1 Garantito	>= 2 mA (ingresso digitale)
Stato Attuale 0 Garantito	<= 0,5 mA (ingresso digitale)
Impedenza D'Ingresso	4.6 kOhm per ingresso digitale
Numero Di Uscite	6 relè
Limiti Tensione Uscita	5...30 V CC (uscita relè) 24...250 V CA
Composizione E Tipo Di Contatti	NO per uscita relè
Corrente Termica Uscita	5 A per 2 uscite per uscita relè 8 A per 4 uscite per uscita relè
Durata Elettrica	AC-15: 500000 cicli a 230 V, 0,9 A per uscita relè conforme a IEC 60947-5-1 AC-12: 500000 cicli a 230 V, 1,5 A per uscita relè conforme a IEC 60947-5-1 DC-13: 500000 cicli a 24 V, 0,6 A per uscita relè conforme a IEC 60947-5-1 DC-12: 500000 cicli a 24 V, 1,5 A per uscita relè conforme a IEC 60947-5-1
Capacità Di Commutazione In Ma	>= 10 mA a 12 V (uscita relè)

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Frequenza Di Funzionamento In Hz	0,1 Hz (a le) per uscita relè 10 Hz (senza carico) per uscita relè
Durata Meccanica	10000000 cicli per uscita relè
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 kV conforme a EN/IEC 60947-1 e EN/IEC 60664-1
Tempo Di Risposta	50 ms con scala programmazione (dallo stato 0 allo stato 1) per ingresso digitale 50 ms con scala programmazione (dallo stato 1 allo stato 0) per ingresso digitale 50...255 ms con FBD programmazione (dallo stato 0 allo stato 1) per ingresso digitale 50...255 ms con FBD programmazione (dallo stato 1 allo stato 0) per ingresso digitale 10 ms (dallo stato 0 allo stato 1) per uscita relè 5 ms (dallo stato 1 allo stato 0) per uscita relè
Connessioni - Morsetti	Morsetti a vite, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) flessibile con estremità cavo Morsetti a vite, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² (AWG 24...AWG 18) flessibile con estremità cavo Morsetti a vite, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25...AWG 14) semisolido Morsetti a vite, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25...AWG 14) solido Morsetti a vite, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) solido
Coppia Di Serraggio	0,5 Nm
Categoria Di Sovratensione	III conforme a IEC 60664-1
Peso Prodotto	0,22 kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	C-Tick GL CSA UL GOST
Norme Di Riferimento	IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-4 livello 3 IEC 61000-4-6 livello 3 IEC 60068-2-27 Ea IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-2 livello 3 IEC 60068-2-6 Fc IEC 61000-4-12
Grado Di Protezione Ip	IP20 conforme a CEI 60529 (blocco terminale) IP40 conforme a CEI 60529 (pannello frontale)
Caratteristiche Ambientali	Direttiva EMC conforme a IEC 61000-6-2 Direttiva EMC conforme a IEC 61000-6-3 Direttiva EMC conforme a IEC 61000-6-4 Direttiva EMC conforme a IEC 61131-2 zone B Norma sulla bassa tensione conforme a IEC 61131-2
Emissioni Irradiate E Condotte	Classe B conforme a EN 55022-11 gruppo 1
Grado Di Inquinamento	2 conforme a IEC 61131-2
Temperatura Ambiente Di Funzionamento	-20...40 °C in cassetta non ventilata conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2 -20...55 °C conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Altitudine Di Funzionamento	Acti9 iCV40 ARC
Maximum Altitude Transport	3048 m
Umidità Relativa	95 % senza condensa o caduta verticale di gocce d'acqua

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1

Confezione 1: Altezza	6,8 cm
Confezione 1: Larghezza	9,0 cm
Confezione 1: Profondità	10,0 cm
Confezione 1: Peso	201,0 g
Unità Di Misura Confezione 2	S03
Numero Di Unità Per Confezione 2	30
Confezione 2: Altezza	30,0 cm
Confezione 2: Larghezza	30,0 cm
Confezione 2: Profondità	40,0 cm
Confezione 2: Peso	6,506 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

✓ Senza Mercurio	
✓ Informazioni Esenzioni Rohs	Sì
✓ Senza Pvc	


Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita


Disegni dimensionali

Moduli di estensione I/O

Montaggio su guida DIN larga 35 mm/1,38 pollici



Fissaggio vite (alette retraibili)




SR3	a (mm/pollici)	G (mm/pollici)
XT61••	35/1,38	25/0,98
XT101••	72/2,83	60/2,36
XT141••	72/2,83	60/2,36

Connessioni e schema


Collegamento di relè intelligenti su alimentatore CA

SR•◆◆•1B, SR•••1FU



- (1) Interruttore di corrente o fusibile ad azione rapida da 1 A.
- (2) Fusibile o interruttore di corrente.
- (3) Carico induttivo.
- (4) Q9 e QA: 5 A (corrente max. nel morsetto C: 10 A).

Con modulo di estensione I/O digitale

$$\text{SR3B}\cdots\text{B} + \text{SR3XT}\cdots\text{B}, \text{SR3B}\cdots\text{FU} + \text{SR3XT}\cdots\text{FU}$$


- (1) Interruttore di corrente o fusibile ad azione rapida da 1 A.

NOTA: QF e QG: 5 A per SR3XT141••


Curve di prestazioni

Relè intelligenti compatti e modulari

Durata elettrica di uscite del relè

(in milioni di cicli operativi, in conformità allo standard IEC/EN 60947-5-1)

AC-12 (1)




X: Corrente (A)

Y: Milioni di cicli operativi

(1) AC-12: carichi resistivi a commutazione e carichi allo stato solido isolati da accoppiatore ottico, $\cos \geq 0,9$.

AC-14 (1)




X: Corrente (A)

Y: Milioni di cicli operativi

(1) AC-14: piccoli carichi elettromagnetici a commutazione ≤ 72 VA, chiusura (make): $\cos = 0,3$, interruzione (break): $\cos = 0,3$.

AC-15 (1)



X: Corrente (A)

Y: Milioni di cicli operativi

(1) AC-15: carichi elettromagnetici a commutazione ≤ 72 VA, chiusura (make): $\cos = 0,7$, interruzione (break): $\cos = 0,4$.