

Scheda dati

Specifiche



Modulo espansione I/O discreto - 14 I/O - 24 V CC- Per Zelio Logic

SR3XT141BD

Prezzo: 108,69 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Zelio Logic
Tipo Prodotto	Modulo di estensione I/O discreto

Caratteristiche tecniche

Numero O Righe Schema Controllo	120 con scala programmazione
Ciclo Di Vita	6...90 ms
Tempo Di Backup	10 anni a 25 °C
Deriva Del Clock	12 min/anno a 0...55 °C
Controlli	Memoria programma a ogni accensione
Tensione Nominale Di Alimentazione [Us]	24 V CC
Limiti Tensione Alimentazione	19,2...30 V
Protezione Polarità Inversa	Con
Numero Ingressi Digitali	8 conforme a IEC 61131-2 Tipo 1
Tipo Ingresso Digitale	Resistivo
Tensione Ingresso Digitale	24 V CC
Corrente Ingresso Digitale	4 mA
Frequenza Di Conteggio	1 kHz per ingresso digitale
Stato Tensione 1 Garantito	>= 15 V per circuito di ingresso digitale I1...IA and IH...IR >= 15 V per IB...IG utilizzato come circuito di ingresso digitale
Stato Tensione 0 Garantito	<= 5 V per circuito di ingresso digitale I1...IA and IH...IR <= 5 V per IB...IG utilizzato come circuito di ingresso digitale
Stato Attuale 1 Garantito	>= 1,2 mA (IB...IG utilizzato come circuito di ingresso digitale) >= 2,2 mA (circuito di ingresso digitale I1...IA and IH...IR)
Stato Attuale 0 Garantito	<= 0,5 mA (IB...IG utilizzato come circuito di ingresso digitale) <= 0,75 mA (circuito di ingresso digitale I1...IA and IH...IR)
Compatibilità Ingresso	Sensori di prossimità PNP a 3 fili per ingresso digitale
Impedenza D'Ingresso	12 kOhm per IB...IG utilizzato come circuito di ingresso digitale 7,4 kOhm per circuito di ingresso digitale I1...IA and IH...IR
Numero Di Uscite	6 relè
Limiti Tensione Uscita	24...250 V CA (uscita relè) 5...30 V CC (uscita relè)
Composizione E Tipo Di Contatti	NO per uscita relè
Corrente Termica Uscita	5 A per 2 uscite per uscita relè 8 A per 4 uscite per uscita relè

Durata Elettrica	AC-15: 500000 cicli a 230 V, 0,9 A per uscita relè conforme a IEC 60947-5-1 AC-12: 500000 cicli a 230 V, 1,5 A per uscita relè conforme a IEC 60947-5-1 DC-13: 500000 cicli a 24 V, 0,6 A per uscita relè conforme a IEC 60947-5-1 DC-12: 500000 cicli a 24 V, 1,5 A per uscita relè conforme a IEC 60947-5-1
Capacità Di Commutazione In Ma	>= 10 mA a 12 V (uscita relè)
Frequenza Di Funzionamento In Hz	0,1 Hz (a le) per uscita relè 10 Hz (senza carico) per uscita relè
Durata Meccanica	10000000 cicli per uscita relè
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 kV conforme a EN/IEC 60947-1 e EN/IEC 60664-1
Tempo Di Risposta	10 ms (dallo stato 0 allo stato 1) per uscita relè 5 ms (dallo stato 1 allo stato 0) per uscita relè
Connessioni - Morsetti	Morsetti a vite, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) flessibile con estremità cavo Morsetti a vite, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm ² (AWG 24...AWG 18) flessibile con estremità cavo Morsetti a vite, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 25...AWG 14) semisolido Morsetti a vite, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 25...AWG 14) solido Morsetti a vite, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm ² (AWG 24...AWG 16) solido
Coppia Di Serraggio	0,5 Nm
Categoria Di Sovratensione	III conforme a IEC 60664-1
Peso Prodotto	0,22 kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	C-Tick UL GL CSA GOST
Norme Di Riferimento	IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-6 livello 3 IEC 60068-2-27 Ea IEC 60068-2-6 Fc IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 livello 3 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-12 IEC 61000-4-2 livello 3
Grado Di Protezione Ip	IP20 conforme a CEI 60529 (blocco terminale) IP40 conforme a CEI 60529 (pannello frontale)
Caratteristiche Ambientali	Direttiva EMC conforme a IEC 61000-6-2 Direttiva EMC conforme a IEC 61000-6-3 Direttiva EMC conforme a IEC 61000-6-4 Direttiva EMC conforme a IEC 61131-2 zone B Norma sulla bassa tensione conforme a IEC 61131-2
Emissioni Irradiate E Condotte	Classe B conforme a EN 55022-11 gruppo 1
Grado Di Inquinamento	2 conforme a IEC 61131-2
Temperatura Ambiente Di Funzionamento	-20...40 °C in cassetta non ventilata conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2 -20...55 °C conforme a IEC 60068-2-1 e IEC 60068-2-2
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Altitudine Di Funzionamento	Acti9 iCV40 ARC
Maximum Altitude Transport	3048 m
Umidità Relativa	95 % senza condensa o caduta verticale di gocce d'acqua

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
-------------------------------------	-----

Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	6,800 cm
Confezione 1: Larghezza	9,000 cm
Confezione 1: Profondità	10,000 cm
Confezione 1: Peso	200,000 g
Unità Di Misura Confezione 2	S03
Numero Di Unità Per Confezione 2	30
Confezione 2: Altezza	30,000 cm
Confezione 2: Larghezza	30,000 cm
Confezione 2: Profondità	40,000 cm
Confezione 2: Peso	6,470 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
-----------------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

 Senza Mercurio

 Informazioni Esenzioni Rohs Si

 Senza Pvc

Certificazioni e standard

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Informazioni Ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Weee

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


Profilo Di Circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)


Disegni dimensionali

Moduli di estensione I/O

Montaggio su guida DIN larga 35 mm/1,38 pollici



Fissaggio vite (alette retraibili)




SR3	a (mm/pollici)	G (mm/pollici)
XT61••	35/1,38	25/0,98
XT101••	72/2,83	60/2,36
XT141••	72/2,83	60/2,36

Connessioni e schema

Collegamento di relè intelligenti su alimentatore CC, con moduli di estensione I/O digitali

SR3B...JD + SR3XT...JD, SR3B...BD + SR3XT...BD



- (1) Interruttore di corrente o fusibile ad azione rapida da 1 A.
- (2) Ca: sensore analogico/Ta: trasmettitore analogico.
- (3) Valori consigliati: 2,2 kΩ/0,5 W (10 kΩ max.)
- (4) Cavi schermati, lunghezza massima 10 m/32,80 piedi.

NOTA: QF e QG: 5 A per SR3XT141..


Curve di prestazioni

Relè intelligenti compatti e modulari

Durata elettrica di uscite del relè

(in milioni di cicli operativi, in conformità allo standard IEC/EN 60947-5-1)

DC-12 (1)




X: Corrente (A)

Y: Milioni di cicli operativi

(1) DC-12: controllo di carichi resistivi e di carichi allo stato solido isolati da accoppiatore ottico, $L/R \leq 1$ ms.

DC-13 (1)



X: Corrente (A)

Y: Milioni di cicli operativi

(1) DC-13: elettromagneti a commutazione, $L/R \leq 2 \times (U_e \times I_e)$ in ms, U_e : tensione operativa nominale, I_e : corrente operativa nominale (con un diodo protettivo sul carico, le curve DC-12 devono essere usate con un coefficiente di 0,9 applicato al numero in milioni di cicli operativi)