

Scheda dati

Specifiche



Easy-UPS SRVS 3 kVA

SRVS3KI

Prezzo: 2.505,86 EUR

Panoramica

Presentazione	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Tempi Di Consegna	Solitamente disponibile subito

Presentazione

Main Input Voltage	230 V
Tipo Prodotto	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potenza Nominale In W	2400 W
Potenza Nominale In Va	3000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Output Connection Type	6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Lunghezza Cavo	1,5 m
Numero Di Cavi	1
Provided Equipment	1 IEC 60320 C19 to Schuko cavo di alimentazione 1 IEC 60320 C13 to C14 cavo di alimentazione 1 cavo USB 1 Cavo di configurazione RS-232 manuale utente

Batterie e tempi di funzionamento

Autonomia	View Runtime Graph
Efficienza	View Efficiency Graph
Tipo Batteria	Batteria PB
Tensione Batteria	72 V
Batterie Preinstallate	0
Vani Batteria Vuoti	0
Tempo Di Ricarica Tipico	4 H
Durata Batteria	3...5 anni
Batteria Di Ricambio	APCRBCV205

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Potenza Carica Batterie (Watt)	118 W rated
--------------------------------	-------------

Generale

Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Redundant	No

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero (RAL 7010)
Altezza	33,6 cm
Larghezza	19 cm
Profondità	42,5 cm
Peso Prodotto	26,8 kg
Installazione	Lato anteriore
Mounting Preference	No preference
Installazione	Not rack-mountable
Usb Compatible	Yes
Installazione	Verticale

Ingresso

Limiti Tensione In Ingresso	110...285 V half load 160...280 V pieno carico
Frequenza Di Rete	40...70 Hz rilevamento automatico

Uscita

Maximum Configurable Power In Va	3000 VA
Potenza Massima Configurabile (Watt)	2400 W
Frequenza Di Uscita (Sync Alla Rete)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete
Topologia	Double conversion online
Wave Type	Uscita sinusoidale
Rendimento	88 % (pieno carico)
Informazioni Aggiuntive	Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
Tipo Di Bypass	Bypass interno (automatico e manuale)
Fattore Di Cresta	3:1

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE "UKCA"
Norme Di Riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0...40 °C
----------------------	-----------

Umidità Relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...3000 m
Temperatura Di Stoccaggio	-20...50 °C
Umidità Relativa Di Immagazzinamento	0...95 % senza condensa
Altitudine Di Stoccaggio	0...15000 m
Livello Acustico	50 dBA
Dissipazione Di Calore	910 Btu/h
Grado Di Protezione Ip	IP20

Comunicazioni & Gestione

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Slot Liberi	1
Funzione Allarme	Console di controllo e stato lcd multifunzione

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia Sovratensioni Nominale (Joule)	600 J
--	-------

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	31,000 cm
Confezione 1: Larghezza	46,000 cm
Confezione 1: Profondità	57,500 cm
Confezione 1: Peso	28,360 kg
Unità Di Misura Confezione 2	P12
Numero Di Unità Per Confezione 2	4
Confezione 2: Altezza	75,000 cm
Confezione 2: Larghezza	80,000 cm
Confezione 2: Profondità	120,000 cm
Confezione 2: Peso	125,440 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 anni con riparazione o sostituzione
----------	---------------------------------------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

✓

Privo Di Metalli Pesanti Tossici

✓

Senza Mercurio

✓

Informazioni Esenzioni Rohs

Si

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita