


データシート

仕様



trip unit MA25 for ComPact NSX
100/160 circuit breakers,
magnetic, rating 25 A, 3 poles 3d

LV429122

❗ 販売終了 2024/03/26

❗ 販売終了

主要

レンジ	コンパクト
製品群	コンパクト NSX100...250
製品または部品の種類	Trip unit
トリップユニットの名前	MA
トリップユニットの技術	Magnetic
適合性の範囲	コンパクト NSX100 コンパクト NSX160
デバイス応用	Motor
Number Of Poles	3P
保護された極の説明	3t
トリップユニットの保護機能	I
保護タイプ	I : の short-circuit protection (magnetic)
Trip Unit Rated Current	25 Aでの 65 °C
[Ue] 定格使用電圧	690 V AC 50/60 Hz
ネットワークタイプ	AC
ネットワーク周波数	50/60 Hz

補足

Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type II	9つのセッティングに調整可能な
[II] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	6...14 x I _n
漏電保護	無しで

環境

規格	UL 508 EN/IEC 60947-2
製品認証	Marine EAC CCC
使用周囲温度	-25...70 °C
保存周囲温度	-50...85 °C

梱包単位

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に対するこれらの製品の適合性あるいは互換性の判定に代わるものでも、またその目的に使用されるものでもありません。

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6.800 cm
Package 1 Width	10.000 cm
Package 1 Length	11.400 cm
Package 1 Weight	398.000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	28
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	11.631 kg

契約保証

保証	18 months
----	-----------

持続可能性

Green PremiumTMラベルは、クラス最高の環境パフォーマンスの製品を提供するというシュナイダーエレクトリックの取り組みです。Green Premiumは、最新の規制、環境への影響に対する透明性、循環型および低CO₂製品の遵守を約束します。

「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。

[製品の持続可能性を評価するためのガイド](#) >



透明度 RoHS/REACH

充実したパフォーマンス

 水銀フリー

 Rohs適用除外情報 [はい](#)

認証および規格

Reach宣言書 [RoHS指令](#)

Eu Rohs宣言書 適用除外

中国版Rohs規則 [中国版RoHS宣言書](#)
中国版RoHS範囲外製品, 材料宣誓書

環境情報開示 [\(資源 \) 循環性](#)

Weee 電気電子機器廃棄物指令 この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならない、ごみ箱に捨ててはいけません。

[\(資源 \) 循環性](#) [特定のリサイクルの運用は必要ありません](#)