


データシート

仕様



trip unit MA2.5 for ComPact NSX
100 circuit breakers, magnetic,
rating 2.5 A, 3 poles 3d

LV429125

❗ 販売終了 2024/03/26

❗ 販売終了

主要

レンジ	コンパクト
製品群	コンパクト NSX100...250
製品または部品の種類	Trip unit
トリップユニットの名前	MA
トリップユニットの技術	Magnetic
適合性の範囲	コンパクト NSX100
デバイス応用	Motor
Number Of Poles	3P
保護された極の説明	3t
トリップユニットの保護機能	I
保護タイプ	I : の short-circuit protection (magnetic)
Trip Unit Rated Current	2.5 Aでの 65 °C
[Ue] 定格使用電圧	690 V AC 50/60 Hz
ネットワークタイプ	AC
ネットワーク周波数	50/60 Hz

補足

Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type II	9つのセッティングに調整可能な
[II] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	6...14 x I _n
漏電保護	無しで

環境

規格	EN/IEC 60947-2 UL 508
製品認証	CCC Marine EAC
使用周囲温度	-25...70 °C
保存周囲温度	-50...85 °C

梱包単位

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に対するこれらの製品の適合性を保証するものではありません。

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6.8 cm
Package 1 Width	9.8 cm
Package 1 Length	11.4 cm
Package 1 Weight	408.0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	28
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	11.911 kg

契約保証

保証	18 months
----	-----------

持続可能性

Green Premium™ラベルは、クラス最高の環境パフォーマンスの製品を提供するというシュナイダーエレクトリックの取り組みです。Green Premiumは、最新の規制、環境への影響に対する透明性、循環型および低CO₂製品の遵守を約束します。

「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。

[製品の持続可能性を評価するためのガイド](#) >



RoHS/REACH

充実したパフォーマンス

 水銀フリー

 Rohs適用除外情報 [はい](#)

認証および規格

Eu Rohs宣言書 [適合](#)
[適合](#)

中国版Rohs規則 [中国版RoHS宣言書](#)
[中国版RoHS範囲外製品, 材料宣誓書](#)