

Scheda dati

Specifiche



Arresto di emergenza Ø16mm non luminoso testa Ø32mm sblocco rotazione 2 NC

XB6ETN521P

Prezzo: 24,05 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XB6E
Tipo Prodotto	Complete non-illuminated mushroom head pushbutton
Nome Dispositivo	XB6E
Materiale Testa	Plastica
Diametro Di Montaggio	16 mm
Forma Della Testa	Circolare
Tipo Di Operatore	movimento a scatto
Reset	Pull to release Girare per sbloccare
Tipo Operatore	Rosso fungo Ø 32 mm
Composizione E Tipologia Contatti	2 NC
Connessioni - Morsetti	Solder terminal, capacità di serraggio: <= 0,75 mm² AWG 19

Caratteristiche tecniche

Peso Prodotto	0,0194 kg
Marcatura	CE
Durata Meccanica	100000 cicli
Coppia Di Serraggio	0,6...1 Nm
Protezione Contro I Cortocircuiti	6 A fusibile tipo gG conforme a IEC 60269
Corrente Termica Convenzionale In Aria Aperta [Ith]	5 A
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	250 V (grado di inquinamento 3)
Resistenza Di Isolamento	< 100 MOhm
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	2,5 kV
Corrente Nominale Di Impiego [Ie]	1,5 A a 120 V, AC-12, C300 conforme a IEC 60947-5-1 0,3 A a 120 V, AC-15, C300 conforme a IEC 60947-5-1 1 A a 240 V, AC-12, C300 conforme a IEC 60947-5-1 0,3 A a 240 V, AC-15, C300 conforme a IEC 60947-5-1 1 A a 24 V, DC-12, R300 conforme a IEC 60947-5-1 0,7 A a 24 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1 0,2 A a 125 V, DC-12, R300 conforme a IEC 60947-5-1 0,15 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1
Durata Elettrica	1000000 cicli 50000 cicli, DC-13

Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente	-10...55 °C
Grado Di Protezione Ip	IP65 conforme a CEI 60529
Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 GB 14048.5 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Certificazioni Prodotto	UR CCC TÜV
Resistenza Alle Vibrazioni	+/- 0,7 mm (F= 10...500 Hz)
Tenuta Agli Urti	500 m/s² per mechanical durability

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	6,6 cm
Confezione 1: Larghezza	4,3 cm
Confezione 1: Profondità	4,3 cm
Confezione 1: Peso	27,2 g
Unità Di Misura Confezione 2	BAG
Numero Di Unità Per Confezione 2	5
Confezione 2: Altezza	4 cm
Confezione 2: Larghezza	11 cm
Confezione 2: Profondità	20 cm
Confezione 2: Peso	116 g
Unità Di Misura Confezione 3	S01
Numero Di Unità Per Confezione 3	30
Confezione 3: Altezza	15 cm
Confezione 3: Larghezza	15 cm
Confezione 3: Profondità	40 cm
Confezione 3: Peso	928 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere


✓	Reach Senza Svhc	
✓	Privo Di Metalli Pesanti Tossici	
✓	Senza Mercurio	
✓	Informazioni Esenzioni Rohs	Sì

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita

Disegni dimensionali

Pulsante di arresto di emergenza




e: spessore pannello: da 0,5 a 6 mm/da 0.01 a 0.23 in.


- (1) Dado
- (2) Piastra antirotazione (spessore: 0,6 mm / 0.02 in.)
- (3) Guarnizione (spessore: 0,5 mm / 0.01 in.)

Montaggio e distanza spaziale

Apertura del pannello



Distanza minima per pulsante di arresto di emergenza





A: 41 mm / 1.61

Conessioni e schema

Schema di cablaggio

Pulsanti di arresto di emergenza



Terminali 1-2: Terminali di contatto NC

Terminali 3-4: Terminali di contatto NO