

データシート

仕様



InfraStruXure Modular IT Power Distribution Unit 144KW 400A 208V 72 Pole 300mm Rack

PDPM144F

概要

プレゼンテーション	コスト効率よく高可用性を提供する完全な拡張性を備えた配電システムによって、回路やコードセットの迅速な追加を実施できるようになりました。
リードタイム	通常 3 週間以内で出荷

主要

Main Input Voltage	208 V 3相
Main Output Voltage	208 V 3相
提供機器	インストールガイド

仕様・寸法

高さ	200.2 cm
幅	30 cm
奥行き	107.7 cm
質量	160 kg
取付方法	Front
Mounting Preference	No preference
取付モード	Not rack-mountable

入力

周波数	60 Hz
許容入力電圧	200...240 V
Max Line Current	400 A
負荷容量	144 kW

出力

最大出力電流	400 A
--------	-------

適合

規格	OSHPD
製品認証	UL規格リスト掲載

梱包単位

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に對するこれらの製品の適合性あるいは互換性の判定に代わるものでも、またその目的に使用するものでもありません。

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	224.8 cm
Package 1 Width	120.6 cm
Package 1 Length	85.1 cm
Package 1 Weight	182.27 kg

契約保証

保証	1 年間のオンサイト修理または部品交換
----	---------------------

持続可能性

Green PremiumTMラベルは、クラス最高の環境パフォーマンスの製品を提供するというシュナイダーエレクトリックの取り組みです。Green Premiumは、最新の規制、環境への影響に対する透明性、循環型および低CO₂製品の遵守を約束します。

「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。

[製品の持続可能性を評価するためのガイド](#) >



透明度 RoHS/REACH

充実したパフォーマンス

 水銀フリー

 Rohs適用除外情報 [はい](#)

認証および規格

Reach宣言書 [RoHS指令](#)

Eu Rohs宣言書 自主的に適合 (EU RoHS指令範囲外)

中国版Rohs規則 [中国版RoHS宣言書](#)
中国版RoHS範囲外製品, 材料宣誓書

環境情報開示 (資源) 循環性

(資源) 循環性 [特定のリサイクルの運用は必要ありません](#)