


제품 데이터 시트

사양



프리즈마 플러스 - G 및 P 시스템 - 모듈형 기기 프론트 플레이트 - 모듈 4개

03204

❗ 판매 중단일 2023. 6. 15.

❗ 중단

기본항목

레인지	Prisma
제품의 범위	Prisma G Prisma P
제품 또는 구성요소 타입	전면 플레이트
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리	Installation accessory
호환성	Prisma Prisma G 인클로저 Prisma Prisma P cubicle Prisma Prisma Pack 250 인클로저
전면 플레이트의 타입	컷 아웃 모듈
설치된 장치	Acti 9 고정 모듈러 장치 Multi 9 고정 모듈러 장치 Vigilohm IM20 Vigilohm IM20H 컴팩트 고정 INS100 - 제어: 직접 전면 회전 핸들 - 수직 설치 컴팩트 고정 INS125 - 제어: 직접 전면 회전 핸들 - 수직 설치 컴팩트 고정 INS160 - 제어: 직접 전면 회전 핸들 - 수직 설치 컴팩트 고정 INS40 - 제어: 직접 전면 회전 핸들 - 수직 설치 컴팩트 고정 INS63 - 제어: 직접 전면 회전 핸들 - 수직 설치 Vigilohm IM10 Vigilohm IM10H
극지 설명	1 x 3P modular rail 지원INS100 수직 설치 1 x 4P modular rail 지원INS100 수직 설치 1 x 3P modular rail 지원INS125 수직 설치 1 x 4P modular rail 지원INS125 수직 설치 1 x 3P modular rail 지원INS160 수직 설치 1 x 4P modular rail 지원INS160 수직 설치 1 x 3P modular rail 지원INS40 수직 설치 1 x 4P modular rail 지원INS40 수직 설치 1 x 3P modular rail 지원INS63 수직 설치 1 x 4P modular rail 지원INS63 수직 설치

전기적/기계적 특성

인클로저/구획 칸 설명	플로어 스탠딩 인클로저 600mm 벽 마운트된 인클로저 600mm 구획 칸 650mm 400 mm 팩 인클로저 555 mm 팩 인클로저 600mm
연결 포지션	Direct connection
9 Mm 피치	48
1열당 18 Mm 모듈의 수	24
수직 모듈 (50 Mm)의 수	4
표준	IEC 61439-2 IEC 61439-1

본 도면은 Schneider Electric의 제품 사양에 따라 작성되었습니다. 모든 사양은 변경될 수 있으며, 최신 사양을 확인하십시오.

제품 인증	ASEFA
자재	스틸
표면 마감	Matt Smooth
보호 처리	전기이동 처리 및 핫-증합된 폴리에스테르에폭시 분체
색상	백색 RAL 9001)
높이	200 mm
너비	500 mm
제품 무게	0.72 kg
세트당 수량	1 세트

Functional Unit	650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 Vigilohm 4 4
	600mm Prisma G 플로어 스탠딩 인클로저 콤팩트 INS100 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 3P 1 direct 4
	600mm Prisma G 벽 마운트된 인클로저 콤팩트 INS100 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 3P 1 direct 4
	600mm Prisma G 플로어 스탠딩 인클로저 콤팩트 INS100 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 4P 1 direct 4
	600mm Prisma G 벽 마운트된 인클로저 콤팩트 INS100 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 4P 1 direct 4
	650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 INS100 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 3P 1 direct 4
	650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 INS100 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 4P 1 direct 4
	600mm Prisma G 플로어 스탠딩 인클로저 콤팩트 INS125 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 3P 1 direct 4
	600mm Prisma G 벽 마운트된 인클로저 콤팩트 INS125 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 3P 1 direct 4
	600mm Prisma G 플로어 스탠딩 인클로저 콤팩트 INS125 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 4P 1 direct 4
	600mm Prisma G 벽 마운트된 인클로저 콤팩트 INS125 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 4P 1 direct 4
	650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 INS125 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 3P 1 direct 4
	650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 INS125 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 4P 1 direct 4
	600mm Prisma G 플로어 스탠딩 인클로저 콤팩트 INS160 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 3P 1 direct 4
	600mm Prisma G 벽 마운트된 인클로저 콤팩트 INS160 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 3P 1 direct 4
	600mm Prisma G 플로어 스탠딩 인클로저 콤팩트 INS160 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 4P 1 direct 4
	600mm Prisma G 벽 마운트된 인클로저 콤팩트 INS160 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 4P 1 direct 4
	650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 INS160 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 3P 1 direct 4
	650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 INS160 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 4P 1 direct 4
	600mm Prisma G 플로어 스탠딩 인클로저 콤팩트 INS40 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 3P 1 direct 4
	600mm Prisma G 벽 마운트된 인클로저 콤팩트 INS40 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 3P 1 direct 4
	600mm Prisma G 플로어 스탠딩 인클로저 콤팩트 INS40 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 4P 1 direct 4
	600mm Prisma G 벽 마운트된 인클로저 콤팩트 INS40 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 4P 1 direct 4
	650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 INS40 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 3P 1 direct 4
	650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 INS40 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 4P 1 direct 4
	600mm Prisma G 플로어 스탠딩 인클로저 콤팩트 INS63 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 3P 1 direct 4
	600mm Prisma G 벽 마운트된 인클로저 콤팩트 INS63 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 3P 1 direct 4
	600mm Prisma G 플로어 스탠딩 인클로저 콤팩트 INS63 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 4P 1 direct 4
	600mm Prisma G 벽 마운트된 인클로저 콤팩트 INS63 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 4P 1 direct 4
	650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 INS63 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 3P 1 direct 4
	650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 INS63 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 4P 1 direct 4
	600mm Prisma G 플로어 스탠딩 인클로저 Acti 9 모듈러 장치 고정 48 direct 4
	600mm Prisma G 벽 마운트된 인클로저 Acti 9 모듈러 장치 고정 48 direct 4
	650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 Acti 9 모듈러 장치 고정 48 direct 4
	600mm Prisma G 플로어 스탠딩 인클로저 Multi 9 모듈러 장치 고정 48 direct 4
	600mm Prisma G 벽 마운트된 인클로저 Multi 9 모듈러 장치 고정 48 direct 4
	650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 Multi 9 모듈러 장치 고정 48 direct 4
	600mm Prisma Pack 250 팩 인클로저 Multi 9 모듈러 장치 고정 48 direct 6

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3.000 cm
Package 1 Width	21.000 cm

Package 1 Length	52.000 cm
Package 1 Weight	726.000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	17.000 cm
Package 2 Width	22.000 cm
Package 2 Length	53.000 cm
Package 2 Weight	7.467 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	360
Package 3 Height	82.000 cm
Package 3 Width	80.000 cm
Package 3 Length	120.000 cm
Package 3 Weight	265.440 kg

계약 보증

보증	18 개월
----	-------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공

제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

- ✓

Svhc 없는 Reach
- ✓

유독성 중금속 없음
- ✓

수은 없음
- ✓

Rohs 면제 정보

예
- ✓

무 할로겐 플라스틱 부품 제품

인증 및 표준

Eu Rohs 지침	선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품) EU RoHS 선언
중국 Rohs 규정	중국 RoHS 선언 선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
환경 공시	제품 환경 프로필