



FRONT PLATE VIGI NSX/CVS
250 HORIZONTAL TOGGLE/
ROTARY HANDLE W600 4M

03292

❗ 판매 중단일 2023. 6. 15.

❗ 중단

기본 항목

레인지	Prisma
제품의 범위	Prisma G
제품 또는 구성요소 타입	전면 플레이트
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리	Installation accessory
호환성	Prisma Prisma G 인클로저 Prisma Prisma Pack 250 인클로저
전면 플레이트의 타입	컷 아웃
설치된 장치	컴팩트 고정 NSX100 ... 250 전류계 없는 접지 누전 보호 - 제어: 토글 - 수평 설치 Easypact 고정 CVS100...160 있는 접지 누전 보호 - 제어: 직접 전면 회전 핸들 - 수평 설치 Easypact 고정 CVS250 있는 접지 누전 보호 - 제어: 직접 전면 회전 핸들 - 수평 설치 컴팩트 고정 NSX100...160 있는 접지 누전 보호 - 제어: 직접 전면 회전 핸들 - 수평 설치 컴팩트 고정 NSX100...160 있는 접지 누전 보호 - 제어: 토글 - 수평 설치 컴팩트 고정 NSX250 있는 접지 누전 보호 - 제어: 직접 전면 회전 핸들 - 수평 설치 컴팩트 고정 NSX250 있는 접지 누전 보호 - 제어: 토글 - 수평 설치 Enerlin'X 고정 FDM121 - 제어: 원격 제어 - 수직 설치

극지 설명	1 x 3P 마운팅 플레이트 지원CVS100...160 수평 설치 1 x 4P 마운팅 플레이트 지원CVS100...160 수평 설치 1 x 3P 마운팅 플레이트 지원CVS250 수평 설치 1 x 4P 마운팅 플레이트 지원CVS250 수평 설치 1 x 3P 마운팅 플레이트 지원NSX100...160 수평 설치 1 x 4P 마운팅 플레이트 지원NSX100...160 수평 설치 1 x 3P 마운팅 플레이트 지원NSX250 수평 설치 1 x 4P 마운팅 플레이트 지원NSX250 수평 설치 1 x 3P 마운팅 플레이트 지원NSX100 ... 250 전류계 수평 설치 1 x 4P 마운팅 플레이트 지원NSX100 ... 250 전류계 수평 설치
-------	--

전기적/기계적 특성

인클로저/구획 칸 설명	플로어 스탠딩 인클로저 600mm 벽 마운트된 인클로저 600mm 팩 인클로저 600mm 플로어 스탠딩 인클로저 + 덕트 600 + 300 mm 인클로저 + 덕트 벽 마운트 600 + 300 mm
연결 포지션	Direct connection
수직 모듈 (50 Mm)의 수	4
표준	IEC 61439-2 IEC 61439-1
제품 인증	ASEFA
표면 마감	Matt Smooth
보호 처리	전기이동 처리 및 핫-중합된 폴리에스테르에폭시 분체

본 제품은 Schneider Electric의 제품이며, 무단으로 복제하거나 배포하는 행위는 법적 책임을 지게 됩니다.

색상	백색 RAL 9001)
높이	200 mm
제품 무게	0.8 kg
세트당 수량	1 세트

[illegible]

핸들 수평 4P 1 direct with long terminal shield 5
600mm Prisma G 벽 마운트된 인클로저 콤팩트 NSX250 있는 고정 직접 전면 회전 핸
들 수평 4P 1 direct with long terminal shield 5
600 + 300 mm Prisma G 폴로어 스탠딩 인클로저 + 덕트 콤팩트 NSX250 있는 고정
토글 수평 3P 1 direct with long terminal shield 4
600 + 300 mm Prisma G 인클로저 + 덕트 벽 마운트 콤팩트 NSX250 있는 고정 토글
수평 3P 1 direct with long terminal shield 4
600 + 300 mm Prisma G 폴로어 스탠딩 인클로저 + 덕트 콤팩트 NSX250 있는 고정
토글 수평 4P 1 direct with long terminal shield 4
600 + 300 mm Prisma G 인클로저 + 덕트 벽 마운트 콤팩트 NSX250 있는 고정 토글
수평 4P 1 direct with long terminal shield 4

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4.000 cm
Package 1 Width	21.500 cm
Package 1 Length	52.500 cm
Package 1 Weight	800.000 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	17.000 cm
Package 2 Width	22.500 cm
Package 2 Length	53.000 cm
Package 2 Weight	8.250 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	360
Package 3 Height	82.000 cm
Package 3 Width	80.000 cm
Package 3 Length	120.000 cm
Package 3 Weight	319.360 kg

계약 보증

보증	18 개월
----	-------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속   능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

 Svhc 없는 Reach

 유독성 중금속 없음

 수은 없음

 Rohs 면제 정보 [예](#)

 무 할로겐 플라스틱 부품 제품

인증 및 표준

Eu Rohs 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
[EU RoHS 선언](#)

중국 Rohs 규정 [중국 RoHS 선언](#)
선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)