

제품 데이터 시트

사양



보조 접점 1 NC 표준 - Fupact INF32, 63, 100..160용

49610

❗ 판매 중단일 2020. 11. 1.

❗ 중단

기본항목

제품의 범위	INF40 INF32 INF63 INF100 ... 160 INF200 ... 800
레인지	FuPact
모델명	보조 접점
제품 또는 구성요소 타입	보조 접점
Application	Connection
호환성	Fupact Fupact INF fuse-switch disconnecter
보조 접점 타입	표준
신호 접점 구성	1 NC
[Ith] 연속 통전 전류	16 A

전기적/기계적 특성

마운팅 모드	왼쪽
Output Contact Breaking Capacity	AC - 15 6 A 에서 24 V AC 50/60 Hz AC - 15 6 A 에서 48 V AC 50/60 Hz DC - 12 6 A 에서 24 V DC AC - 15 2 A 에서 660/690 V AC 50/60 Hz AC - 15 3 A 에서 440 V AC 50/60 Hz AC - 15 4 A 에서 380/415 V AC 50/60 Hz AC - 15 6 A 에서 110 V AC 50/60 Hz AC - 15 6 A 에서 220/240 V AC 50/60 Hz AC - 15 6 A 에서 250 V AC 50/60 Hz DC - 12 0.1 A 에서 380/415 V DC DC - 12 0.1 A 에서 440 V DC DC - 12 0.4 A 에서 220/240 V DC DC - 12 0.4 A 에서 250 V DC DC - 12 1.1 A 에서 110 V DC DC - 12 2 A 에서 48 V DC
최소 부하	10 mA 에서 24 V

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	10 cm
Package 1 Length	10 cm

본 도서는 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공하기 위한 것이며, 구체적인 사양은 해당 제품의 데이터 시트를 참조하십시오.

Package 1 Weight	10 g
------------------	------

계약 보증

보증	18 개월
----	-------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)





투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

- ✓

Svhc 없는 Reach
- ✓

유독성 중금속 없음
- ✓

수은 없음
- ✓

Rohs 면제 정보

예
- ✓

Pvc 없음

인증 및 표준

Eu Rohs 지침	준수 EU RoHS 선언
중국 Rohs 규정	중국 RoHS 선언 선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
환경 공시	제품 환경 프로필