

제품 데이터 시트

사양



network insulation monitor XD301 - 220..240 V

50507

⚠ 판매 중단일 2023. 9. 17.

⚠ 서비스 종료 2023. 1. 1.

⚠ 판매 중지 서비스

기본항목

레인지	Vigilohm
제품명	Vigilohm IFL
모델명	XD301
Application	Standard environment application Marine application
Application	Medium or low disturbed network Large or highly disturbed network
전기적 회로 타입	주 회로
채널의 수	1
접지 시스템	IT
마운팅포지션	수평

전기적/기계적 특성

시그널링 기능	절연 결함
Polling Time	20 s
기능 테스트	로컬
[Us] 정격 입력 전압	220/240 V AC 50/60 Hz 공차: - 15...10 %
제동용량	10 A 에서 24 V DC, L/R = 1 ms 0.45 A 에서 220 V DC, L/R = 1 ms 0.65 A 에서 120 V DC, L/R = 1 ms 2.5 A 에서 48 V DC, L/R = 1 ms 5 A 에서 230 V AC, cos phi = 0.7 3 A 에서 400 V AC, cos phi = 0.7
전력 소모	6 VA
마운팅 모드	플러시-마운트됨 표면 마운트됨
취부 방식	도어 컷아웃 DIN 레일
높이	81 mm
너비	72 mm
깊이	73.5 mm
제품 무게	0.3 kg
보조 연결 터미널	터널 타입 터미널 1.5 mm ²

사용환경

절연내력	2500 V
ip 등급	IP20 (표면 마운팅형) IP30 (플러시 마운팅)
사용온도	-5...55 °C
저장온도	-25...70 °C

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7.9 cm
Package 1 Width	8.5 cm
Package 1 Length	9.0 cm
Package 1 Weight	367.0 g

계약 보증

보증	18 months
----	-----------