

제품 데이터 시트

사양



network insulation monitor EM9BV - standard - 115..127 V

50568

❗ 판매 중단일 2020. 11. 1.

❗ 중단

기본항목

제품의 범위	Vigilohm
모델명	EM9BV
측정의 타입	네트워크 절연 저항
신호 접점 구성	1 C/O
접지 시스템	IT
표시 방식	LED,디지털
척도	0...511 kOhm
Fail Safe Feature	없음
[Us] 정격 입력 전압	115...127 V AC 50/60 Hz 공차: - 15...10 %
마운팅 포지션	수평 설치 화면표시 모듈용 수평 설치 측정 모듈용 수직 설치 측정 모듈용

전기적/기계적 특성

[Ue] 정격 운전 전압	<= 440 V AC 50/60/400/1000 Hz 상에 중성에 연결된 장치 <= 760 V AC 50/60/400/1000 Hz 중성에 연결된 장치
Maximum Cable Distance Between Devices	1 m
시그널링 기능	경보 절연 값 화면표시
기능 테스트	구동 테스트
제동용량	10 A 에서 24 V DC, L/R = 1 ms 0.45 A 에서 220 V DC, L/R = 1 ms 0.65 A 에서 120 V DC, L/R = 1 ms 2.5 A 에서 48 V DC, L/R = 1 ms 5 A 에서 230 V AC, cos phi = 0.7 3 A 에서 400 V AC, cos phi = 0.7
Power Consumption In Va	5 VA
취부 방식	DIN 레일
높이	81 mm
너비	72 mm
깊이	65.5 mm
제품 무게	0.8 kg
보조 연결 터미널	터널 타입 터미널 2.5 mm ²

사용환경

본 제품은 Schneider Electric의 제품이며, 이 제품의 사용에 대한 자세한 내용은 Schneider Electric의 웹사이트를 참조하십시오.

ip 등급	케이스 IP20 전면 IP30
표준	NF C 15-211 IEC 364 ch 4 및 5 VDE 413-2 UTE C 63-080 NF C 15-100 §413,532 IEC 61557-8 VDE 107
사용온도	-5...55 °C
저장온도	-40...70 °C
기후 내성	가동 중 습한 열에 노출 일치되는 IEC 60068-2-56 가동 중이 아닐 때 습한 열에 노출 일치되는 IEC 60068-2-30 염분 안개 일치되는 IEC 60068-2-52

계^{◆◆} 보증

보증	18 개월
----	-------