



trip unit MicroLogic 6.3 E for
ComPact NSX 400/630 circuit
breakers, electronic, rating 400A, 4
poles 4d

LV432112

❗ 販売終了

❗ 販売終了 2024/03/26

主要

レンジ	コンパクト
製品群	コンパクト NSX400...630
製品または部品の種類	Trip unit
トリップユニットの名前	MicroLogic 6.3 E
トリップユニットの技術	電子的な
適合性の範囲	コンパクト NSX400 コンパクト NSX630
デバイス応用	Generator 配電
Number Of Poles	4P
保護された極の説明	3t 4t 3t + N/2 3t + OSN
中性線位置	左
トリップユニットの保護機能	LSIG
保護タイプ	L : の 過負荷保護 (長限時) S : の 短時間短絡保護 I : の 瞬時短絡保護 G : の 接地事故防止
Trip Unit Rated Current	400 Aでの 40 °C
[Ue] 定格使用電圧	690 V AC 50/60 Hz
ネットワークタイプ	AC
ネットワーク周波数	50/60 Hz

補足

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	9つのセッティングに調整可能な
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	160...400 A
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Adjustable
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	15...400 s での 1.5 x Ir 0.35...11 s での 7.2 x Ir 0.5...16 s での 6 x Ir
熱メモリ	20 minutes before and after tripping
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Adjustable

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に對するこれらの製品の適合性あるいは信頼性の判定に代わらず、またその目的に使用するものでもありません。

[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	1.5...10 x Ir
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	調整可能な
[Tsd] Short-Time Protection Delay Adjustment Range	0...0.4 s I ² t=off 0.1...0.4 s I ² t=on
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	調整可能
[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	1.5...11 x In Compact NSX630 1.5...12 x In Compact NSX400
Ground-Fault Protection Pick-Up Adjustment Type Ig	Adjustable
[Ig] Ground-Fault Protection Pick-Up Adjustment Range	0.4...1 x In の In = 40 A 0.2...1 x In の In > 40 A Ig enable on/off
Ground-Fault Protection Time Delay Adjustment Type Tg	Adjustable
[Tg] Ground-Fault Protection Time Delay Adjustment Range	0...0.4 s I ² t=off 0.1...0.4 s I ² t=on
漏電保護	無しで
Neutral Protection Settings	0.5 x Ir (3t + N/2) 1 x Ir (4t) 1.6 x Ir (3t + OSN) No protection (3t)
区域選択インターロック Zsi	と共に
ローカルシグナル	Ready to operate flashing LED (緑) Overload LED 105 % Ir (赤) Overload LED 90 % Ir (orange)
表示デバイス	LCD display
計測タイプ	電力系
データのコミュニケーション	Maximeters/minimeters 保護と警報のセッティング Demand current and power Maintenance indicators Power quality Instantaneous and demand values Time-stamped histories and event tables Energy metering
電氣的データの記録	Maintenance indicators

環境

規格	UL 508 EN/IEC 60947-2
製品認証	EAC CCC Marine
保護等級	3 IEC 60947-1
Ip 保護等級	IP40 IEC 60529
使用周囲温度	-25...70 °C
保存周囲温度	-40...85 °C

梱包単位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	14.0 cm

Package 1 Width	17.5 cm
Package 1 Length	21.5 cm
Package 1 Weight	1.82 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	40.0 cm
Package 2 Length	60.0 cm
Package 2 Weight	18.88 kg

契約保証

保証	18 months
----	-----------

持続可能性

Green Premium™ラベルは、クラス最高の環境パフォーマンスの製品を提供するというシュナイダーエレクトリックの取り組みです。Green Premiumは、最新の規制、環境への影響に対する透明性、循環型および低CO₂製品の遵守を約束します。

「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。

[製品の持続可能性を評価するためのガイド](#) >

充実したパフォーマンス

 水銀フリー	
 Rohs適用除外情報	はい
Reach宣言書	RoHS指令
Eu Rohs宣言書	適用除外
中国版Rohs規則	中国版RoHS宣言書 中国版RoHS範囲外製品, 材料宣誓書
Weee 電気電子機器廃棄物指令	この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならない、ごみ箱に捨ててはいけません。