

データシート

仕様



Circuit breaker, ComPact
NSX630F, 36kA/415VAC,
MicroLogic 1.3M trip unit 500A, 3
poles 3d

LV432948

❗ 販売終了

❗ 販売終了 2024/03/26

主要

レンジ	コンパクト
製品名	コンパクト NSX
製品群	コンパクト NSX400...630
装置の略称	NSX630F
製品または部品の種類	配線用遮断器
デバイス応用	Motor
Number Of Poles	3P
保護された極の説明	3t
[In] 定格電流	500 Aでの 65 °C
[Ue] 定格使用電圧	690 V AC 50/60 Hz
ネットワークタイプ	AC
ネットワーク周波数	50/60 Hz
アイソレーション適用	正しい 従い EN/IEC 60947-2
利用カテゴリ	Category A
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	40 kA Icuでの 220/240 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2 85 kAでの 240 V AC 50/60 Hz 従い UL 508 25 kA Icuでの 500 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2 36 kA Icuでの 380/415 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2 10 kA Icuでの 660/690 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2 35 kAでの 480 V AC 50/60 Hz 従い UL 508 20 kAでの 600 V AC 50/60 Hz 従い UL 508 20 kA Icuでの 525 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2 30 kA Icuでの 440 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
Performance Level	F 36 kA 415 V AC
トリップユニットの名称	MicroLogic 1.3 M
トリップユニットの技術	電子的な
トリップユニットの保護機能	I
制御タイプ	Toggle
Circuit Breaker Mounting Mode	固定

補足

[Ui] 定格絶縁電圧	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] 定格インパルス耐電圧	8 kV

免責事項: 本ドキュメントはエラーの特定の用途に際してこれらの製品の適合性を保証するものではありません。

[Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	40 kA	での 220/240 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
	36 kA	での 380/415 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
	10 kA	での 660/690 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
	10 kA	での 525 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
	25 kA	での 500 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
	30 kA	での 440 V AC 50/60 Hz 従い IEC 60947-2
機械的耐久性	15000 サイクル	
電氣的耐久性	2000 サイクル	での 690 V In
	6000 サイクル	での 690 V In/2
	4000 サイクル	での 440 V In
	8000 サイクル	での 440 V In/2
取付補助	背面板	
上側の接続	Front	
下側の接続	Front	
接続間隔	45 mm	
保護タイプ	I : の short-circuit protection (magnetic)	
トリップユニットの定格	500 A	での 65 °C
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	9つのセッティングに調整可能な	
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	6500 A	
	6000 A	
	4500 A	
	5500 A	
	3500 A	
	2500 A	
	3000 A	
	4000 A	
	5000 A	
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Fixed	
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	Fixed	
[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	6500 A	
漏電保護	無しで	
区域選択インターロック Zsi	無しで	
Number Of Slots For Electrical Auxiliaries	6	
ローカルシグナル	Ready to operate flashing LED (緑)	
Width (W)	140 mm	
Height (H)	255 mm	
Depth (D)	110 mm	
質量	6.2 kg	

環境

規格	EN/IEC 60947	
製品認証	CCC	
	EAC	
	Marine	
過電圧カテゴリー	Class II	
感電保護クラス	Class II	
保護等級	3 IEC 60664-1	
Ip 保護等級	IP40 IEC 60529	
Ik保護等級	IK07 conforming to IEC 62262	

使用周囲温度	-25...70 °C
保存周囲温度	-50...85 °C
相対湿度	0...95 %
使用許容高度	0...2000 m デイレーティングなし 2000 m...5000 m デイレーティングあり

梱包単位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	16.600 cm
Package 1 Width	23.500 cm
Package 1 Length	31.500 cm
Package 1 Weight	5.796 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	3
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	40.000 cm
Package 2 Length	60.000 cm
Package 2 Weight	19.357 kg

契約保証

保証	18 months
----	-----------

持続可能性

Green PremiumTMラベルは、クラス最高の環境パフォーマンスの製品を提供するというシュナイダーエレクトリックの取り組みです。Green Premiumは、最新の規制、環境への影響に対する透明性、循環型および低CO₂製品の遵守を約束します。

「製品の持続可能性を評価するためのガイド」は、世界的なエコラベルの基準と環境宣言の解釈方法を明確にするホワイトペーパーです。

[製品の持続可能性を評価するためのガイド](#) >



透明度 RoHS/REACH

充実したパフォーマンス

 水銀フリー

 Rohs適用除外情報 [はい](#)

認証および規格

Reach宣言書 [RoHS指令](#)

Eu Rohs宣言書 適用除外

中国版Rohs規則 [中国版RoHS宣言書](#)
中国版RoHS範囲外製品, 材料宣誓書

環境情報開示 [\(資源 \) 循環性](#)

Weee 電気電子機器廃棄物指令 この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならない、ごみ箱に捨ててはいけません。

[\(資源 \) 循環性](#) [特定のリサイクルの運用は必要ありません](#)