

제품 데이터 시트

사양



TeSys F 접촉기 - 4P (4 NO) - AC-1 - <= 440 V 315 A - 코일 48 V AC

LC1F2254E7

❗ 판매 중단일 2021. 1. 23.

❗ 중단

기본항목

레인지	TeSys
제품의 범위	TeSys F
제품 또는 구성요소 타입	접촉기
모델명	LC1F
접촉기 응용프로그램	저항성 부하
활용 카테고리	AC - 1
극 설명	4P
[Ue] 정격 운전 전압	<= 460 V DC <= 690 V AC 50/60 Hz
제어 회로 전압	48 V AC 40...400 Hz
[Ie] 정격 운전 전류	315 A (at <40 °C) at <= 440 V AC - 1

전기적/기계적 특성

[Uimp] 정격 임펄스 내 전압	8 kV
[Ith] 연속 통전 전류	315 A (at 40 °C)
정격 제동용량	1800 A conforming to IEC 60947-4-1
[Icw] 정격 단시간 내 전류	1800 A 40 °C - 10 s 1000 A 40 °C - 30 s 850 A 40 °C - 1 분 560 A 40 °C - 3 분 440 A 40 °C - 10 분
관련되는 퓨즈 등급	315 A GG at <= 440 V 250 A AM at <= 440 V
평균 임피던스	0.32 mOhm - Ith 315 A 50 Hz
[Ui] 정격 절연 전압	1000 V 일치되는 IEC 60947-4-1 1500 V 일치되는 VDE 0110 그룹 C
1극당 전력 소멸	32 W AC - 1
과전압 카테고리	III
Power Pole Contact Composition	4 NO
제어 회로 전압 제한	구동 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C) 탈락 0.2...0.55 Uc 40...400 Hz 55 °C)
기계적 내구성	10 Mcycles
Va에서 유입 전력	1070 VA, 40...400 Hz 0.9 20 °C)
Va 단위의 유지 전력 소모	9.9 VA, 40...400 Hz 0.9 20 °C)

본 문서의 내용은 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공하기 위한 것이며, 구체적인 사양은 제품 사양서를 참조하십시오.

Maximum Operating Rate	2400 주기/h 에서 <55 °C
구동 시간	35 ms 폐쇄 Uc에서) 130 ms 입구 Uc에서)
결선	제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (둘) 1...4 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는 제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (둘) 1...4 mm ² 유연한 케이블 엔드 없는 제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (둘) 1...4 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는 제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (둘) 1...2.5 mm ² 유연한 케이블 엔드 있는 제어 회로 스크류 터미널 1 케이블 (둘) 1...4 mm ² 고체 케이블 엔드 없는 제어 회로 스크류 터미널 2 케이블 (둘) 1...4 mm ² 고체 케이블 엔드 없는 주 회로 bar 2 케이블 (둘) - 모선 단면적: 32 X 4mm 주 회로 러그 링 터미널 1 케이블 (둘) 185 mm ² 주 회로 커넥터 1 케이블 (둘) 185 mm ² 주 회로 볼트로 연결됨
조임 토크	제어 회로 1.2 N.m 주 회로 35 N.m
취부 방식	플레이트
열 손실	8...9.8 W
표준	IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 JIS C8201-4-1 IEC 60947-1 EN 60947-1
제품 인증	LROS (Lloyds register of shipping) DNV ABS CB CCC UL BV RMRoS RINA
Compatibility Code	LC1F
제어 회로의 종류	AC 에서 40...400 Hz

사용환경

Ip 등급	IP20 전면 정면 with shrouds 일치되는 IEC 60529 IP20 전면 정면 with shrouds 일치되는 VDE 0106
보호 처리	TH
사용온도	-5...55 °C
저장온도	-60...80 °C
장치 주변의 허용되는 주변 대기 온도	-40...70 °C
높이	197 mm
너비	208.5 mm
깊이	181 mm
사용 고도	3000 m 출력감세 없는
제품 무게	5.55 kg

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	21.5 cm
Package 1 Width	23.5 cm
Package 1 Length	26.5 cm

Package 1 Weight	6.371 kg
------------------	----------

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공, 제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

제품 지속 가능성 평가 가이드 >



투명성 RoHS/REACH

월빙 성과

 수은 없음

 Rohs 면제 정보

 PVC 없음

인증 및 표준

Eu Rohs 지침 준수 EU RoHS 선언

중국 RoHS 규정 중국 RoHS 선언

중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시

Weee 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.

순환성 프로필 수명 종료 정보