



전자접촉기 iCT 25A 2NO 24V
50Hz contactor

A9C20132

기본항목

Range Of Product	Acti9
제품명	Acti9 iCT
제품 또는 구성요소 타입	접촉기
모델명	iCT
Application	Motor-heating-lighting
Poles	2P
[Ie] 정격 운전 전류	25 A AC-7A 8.5 A AC-7B
극 접점 구성	2 NO
네트워크 타입	AC
제어 타입	원격 제어
제어 회로 전압	24 V AC 50 Hz

전기적/기계적 특성

네트워크 주파수	50 Hz
[Ue] 정격 운전 전압	250 V AC 50 Hz
최대 전력	1.3 W 에서 250 V AC
[Ui] 정격 절연 전압	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압	4 kV
제어 신호 타입	유지보수된
전환 주파수	100 switching operations/day
로컬 시그널링	활동 지시기
Va 단위의 유지 전력 소모	3.8 VA
Va에서 유입 전력	15 VA
마운팅 모드	Clip-on
취부 방식	35 mm 대칭적 DIN 레일
9 Mm 피치	2
높이	81 mm
너비	18 mm
깊이	68.5 mm
색상	백색
기계적 내구성	1000000 주기

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 사양을 기반으로 작성되었습니다. 모든 사양은 변경될 수 있습니다.

전기적 내구성	100000 주기 IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 주기 IEC/EN 61095 8.5 A 50 Hz AC-7B 30000 주기 IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 주기 EN / IEC 60947-4-1 50 Hz AC - 1 30000 주기 EN / IEC 60947-4-1 50 Hz AC - 3 30000 주기 EN / IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 주기 EN / IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
결선	제어 회로 터널 타입 터미널2 케이블 (둘) 1.5 mm ² 단단한 주 회로 터널 타입 터미널1 케이블 (둘) 1...4 mm ² 유연한 주 회로 터널 타입 터미널1 케이블 (둘) 1.5...6 mm ² 단단한 제어 회로 터널 타입 터미널1 케이블 (둘) 1.5...2.5 mm ² 단단한 제어 회로 터널 타입 터미널2 케이블 (둘) 1.5...2.5 mm ² 유연한
조임 토크	제어 회로: 0.8 N.m 주 회로: 0.8 N.m
제품 호환성	IACtP IACtC IACtS IACtE
Compatibility Code	ICT
Market Segment	Residential Small commercial

사용환경

표준	IEC/EN 61095
노이즈 레벨	30 dB
열 손실	1.3 W 에서 50/60 Hz
Ip 등급	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (모듈형 인클로저) conforming to IEC 60529
오염 정도	이
열대화	2 일치되는 EN 60947-4-1 2 일치되는 EN 61095 2 일치되는 IEC 1095
상대 습도	95 % 에서 55 °C
사용 고도	2000 m
사용온도	-5...60 °C
저장온도	-40...70 °C

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1.7 cm
Package 1 Width	6.8 cm
Package 1 Length	8.4 cm
Package 1 Weight	121.0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8.0 cm
Package 2 Width	9.3 cm
Package 2 Length	23.0 cm
Package 2 Weight	1.452 kg

Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	30.0 cm
Package 3 Width	30.0 cm
Package 3 Length	40.0 cm
Package 3 Weight	17.911 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ 수은 없음

✓ RoHS 면제 정보 [예](#)

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu RoHS 지침 [면제 준수](#)

중국 RoHS 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)

순환성 프로필 [특정 재활용 작업 필요 없음](#)