

제품 데이터 시트

사양



TeSys D - 서지업서버 - 양방향 다이오드 - 251...440 AC/DC

LAD4T3R

❗ 판매 중단일 2024. 3. 13.

❗ 중단

기본항목

레인지	TeSys
모델명	LAD4
제품 또는 구성요소 타입	억제장치 모듈
제품 호환성	3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A ... DT80A

전기적/기계적 특성

마운팅 위치	전면
마운팅 모드	클립에 의함
억제장치 테크놀로지	양방향 피크 제한하는 다이오드
제어 회로 전압	251...440 V AC/DC 50/60 Hz
최대 피크 전압	2 Uc
제품 무게	0.02 kg

사용환경

표준	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 UL 60947-5-1 GB/T 14048.5
제품 인증	UL CSA
IP 등급	IP2x 일치되는 IEC 60529
사용온도	-25...55 °C
저장온도	-40...80 °C

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2.0 cm
Package 1 Width	7.0 cm
Package 1 Length	4.0 cm
Package 1 Weight	19.0 g

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 사양을 기반으로 작성되었습니다. 모든 사양은 변경될 수 있습니다.

Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	15.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	415.0 g

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공

◆◆◆품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ Svhc 없는 Reach

✓ 유독성 중금속 없음

✓ 수은 없음

✓ Rohs 면제 정보 [예](#)

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu Rohs 지침 [준수](#)
[EU RoHS 선언](#)

중국 Rohs 규정 [중국 RoHS 선언](#)
선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)

Weee 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.

순환성 프로필 [특정 재활용 작업 필요 없음](#)