

제품 데이터 시트

사양



보조 래치 블록 TeSys - 220...240 V DC/AC 50...60 Hz

LAD6K10M

기본항목

레인지	TeSys
제품 또는 구성요소 타입	기계적 래치 블록
제품 호환성	LC1D09 ... D38 AC/DC LC1DT20 ... DT40 AC/DC LC1D40A...D80A 3 상 AC/DC LC1DT60A 3 phases + neutral AC/DC LC1DT80A 3 phases + neutral AC/DC
[Uc] Control Circuit Voltage	220/240 V AC 50/60 Hz 220/240 V DC

전기적/기계적 특성

마운팅 위치	전면 측면
트립핑 제어	전기적 수동
[Uij] 정격 절연 전압	690 V 일치되는 IEC 60947-5-1
Va 단위로 요구되는 전력	25 AC
W 단위로 요구되는 전력	30 W DC
기계적 내구성	500000 주기
Maximum Operating Rate	1200 주기/h
On-부하 인자	10 %
제품 무게	0.07 kg

사용환경

제품 인증	UL CSA
Ip 등급	IP2x 일치되는 VDE 0106
보호 처리	TH 일치되는 IEC 60068
사용온도	-25...55 °C
저장온도	-40...80 °C

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4.500 cm
Package 1 Width	5.000 cm

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공합니다. 구체적인 사양은 제품 사양서를 참조하십시오.

Package 1 Length	6.500 cm
Package 1 Weight	98.000 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	32
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	15.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	3.270 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	1024
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	80.000 cm
Package 3 Length	60.000 cm
Package 3 Weight	112.640 kg

계약 보증

보증	18 개월
----	-------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ 유독성 중금속 없음

✓ 수은 없음

✓ Rohs 면제 정보 [예](#)

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu Rohs 지침 [면제 준수](#)

중국 Rohs 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로파일](#)

Weee [이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안 됩니다.](#)

순환성 프로파일 [수명 종료 정보](#)