

표시 방식	배면광 LCD
Sampling Rate	256 samples/cycle
측정 전류	0...5 A
Input Type	전류 0.005...20 A (impedance 0.002 Ohm)
측정 전압	100...600 V AC 상 대 상 57...347 V AC 상 대 중성
주파수 측정 범위	42...69 Hz
입력의 수	8 디지털 120 V DC
측정 정확성	전류 0.1 % 1...5 A 전압 0.1 % 57...288 V 에너지 0.2 %
정확성 클래스	Class 0.2S 에너지 일치되는 IEC 62053-22
출력의 수	3 릴레이 4 솔리드 스테이트
통신 포트 프로토콜	Telnet DNP3 에서 <= 115.2 kbits/s ION 에서 <= 115.2 kbits/s Modbus 에서 <= 115.2 kbits/s Modbus, 마스터
Communication Port Support	SUB-D 9 RS485/RS232 터미널 블록 RS485 infrared
데이터 기록	이벤트 로그 순간적 최대/최소값 GPS synchronisation 데이터 로그 이벤트 기록의 시퀀스 시간 스탬핑 추세/예측하기
전송 속도	300...57600 bauds <= 19200 bauds 300...115200 bauds
메모리용량	10 MB
웹 가동	웹 서버
설정의 조작 방지	액세스 코드에 의해 보호됨
Compatibility Code	ION7550

사용환경

전자기 적합성	전기적 순간 과도상태/파열 면역 테스트 conforming to IEC 61000-4-4 정전기 방전 conforming to IEC 61000-4-2 전자기성 장에 대한 민감도 conforming to IEC 61000-4-3 1.2/50 μ s 속 웨이브 면역 테스트 conforming to IEC 61000-4-5 전도된 및 복사 방출 B conforming to CISPR 22
마운팅 모드	플러시-마운트됨
취부 방식	인클로저 도어
설치의 타입	실내 설치
과전압 카테고리	III
Ip 등급	IP30 배면: conforming to IEC 60529 IP50 전면 정면: conforming to IEC 60529
상대 습도	5...95 %
오염 정도	이
사용온도	-20...70 °C

저장온도	-40...85 °C
사용 고도	0...2000 m
표준	IEC 61010-1
너비	192 mm
깊이	174 mm
높이	192 mm
제품 무게	1.9 kg

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	26 cm
Package 1 Width	28 cm
Package 1 Length	44 cm
Package 1 Weight	3.5 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)

Eu Rohs 지침	준수
	EU RoHS 선언
중국 Rohs 규정	중국 RoHS 선언
Weee	이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안 됩니다.