

Технические характеристики продукта

Спецификации



Дифференциальный выключатель нагрузки iID K 2P 40A 300mA AC-ТИП

A9R75240

Основные характеристики

Серия	Acti 9
Наименование Продукта	Acti 9 iID K
Тип Продукта	Выключатель дифференциального тока
Краткое Название Устройства	iID K
Описание Полюсов	2P
Положение Нейтрали	Слева
Номинальный Ток	40 A
Тип Сети	Переменный ток
Чувствительность По Току Утечки	300 mA
Задержка Срабатывания Защиты От Тока Утечек	Мгновенный
Класс Защиты От Тока Утечки	Тип AC
Этикетки Качества	VDE

Дополнительные характеристики

Место Устройства В Сети	Отходящий
Частота Сети	50/60 Гц
[Ue] Номинальное Рабочее Напряжение	220...240 В Переменный ток 50/60 Гц
Технология Срабатывания Защиты По Дифферен	Независящий от напряжения
Номинальная Отключающая И Включающая Спосо	Idm 500 A Im 500 A
Номинальный Условный Ток Короткого Замыкан	GL63: Inc 4,5 kA K60: Inc 6 kA C60: Inc 6 kA
[Ui] Номинальное Напряжение Изоляции	440 мВ Переменный ток 50/60 Гц
[Up] Номинальное Импульсное Выдерживаемое На	4 кВ
Скачок Тока	250 A
Индикатор Положения Контакта	Нет
Тип Управления	Рычаг управления
Исполнение Монтажа	Защелкивающийся
Способ Монтажа	DIN-рейка
Шаг 9 Мм	4
Высота	85 mm

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Ширина	36 mm
Глубина	69 mm
Вес Нетто	0,21 kg
Цвет	Белый
Механическая Износостойкость	5000 циклы
Электрическая Износостойкость	АС-1: 2000 циклы
Описание Параметров Блокировки	Устройство для установки навесных замков
Соединения – Клеммы	Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1...35 mm² жесткий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1...25 mm² гибкий Клеммы туннельного типа Верхняя или нижняя1...25 mm² Гибкий с наконечником
Длина Зачистки Проводов	16 mm for Верхняя или нижняя connection
Момент Затяжки	3,5 Н·м Верхняя или нижняя

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
Степень Защиты Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Модульный корпус) conforming to IEC 60529
Степень Загрязнения	2
Электромагнитная Совместимость	Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 200 А в соответствии с EN/IEC 61008-1
Рабочая Температура Окружающей Среды	-5...60 °C
Температура Окружающей Среды При Хранении	-40...85 °C

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	4,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	201,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	10,500 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	25,500 cm
Package 2 Weight	1,302 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	54
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	12,404 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния



Не Содержит Ртут



Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs

Да



Продукт С Пластиковыми Деталями И Кабелями, Не Содержащий Галогенов

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует с исключениями
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Weee	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль Кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации