

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Miniature circuit breaker (MCB),
Acti9 NG125L, 4P, 63A, D curve,
50kA (IEC/EN 60947-2)

18864

Galvenā

Produkta Sērija	NG125
Diapazons	Acti9
Produkta Nosaukums	Acti9 NG125
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Miniature circuit-breaker
Ierīces Īsais Nosaukums	NG125L
Ierīces Pielietojums	Distribution
Polu Skaitis	4P
Number Of Protected Poles	4
Neutral Position	Left
[In] Nominālā Strāva	63 A atbilstoši 40 °C
Tīkla Veids	AC DC
Atslēgšanas Tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Līknes Kods	D
Breaking Capacity	100 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 40 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 50 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 15 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 36 kA Icu <= 500 V DC EN/IEC 60947-2
Utilisation Category	Category A IEC 60947-2
Suitability For Isolation	Yes IEC 60947-2

Papildinošs

Tīkla Frekvence	50/60 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	380...415 V AC 50/60 Hz 500 V AC 50/60 Hz <= 500 V DC 220...240 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz
Magnetic Tripping Limit	12 x In +/- 20 %
[Ics] Rated Service Breaking Capacity	75 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 37,5 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 30 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 11,25 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz 50 kA 100 % EN/IEC 60947-2 - 500 V DC
[Ui] Rated Insulation Voltage	690 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kVEN/IEC 60947-2

Ir sniegta maksimālā salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādu produktu, lai turpinātu.

Contact Position Indicator	Yes
Vadības Veids	Manual tripping test Toggle
Lokālā Signalizēšana	Trip indicator ON/OFF indication
Montāžas Veids	Clip-on
Montāžas Stiprinājums	35 mm symmetrical DIN rail
Montāžas Pozīcija	Vertikāli
Comb Busbar And Distribution Block Compatibility	YES
9 Mm Atstarpe	12
Augstums	103 mm
Dziļums	81 mm
Platums	108 mm
Neto Svars	0,96 kg
Mehāniskā Izturība	20000 cikli
Electrical Durability	10000 cikli
Provision For Padlocking	Padlockable
Locking Options Description	Integrated padlocking
Connections - Terminals	Tunnel type terminals 1,5...50 mm² stingrs Tunnel type terminals 1...35 mm² elastīgs
Wire Stripping Length	20 mm
Tightening Torque	3,5 N.m
Earth-Leakage Protection	Separate block

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-2
Ip Aizsardzības Pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Triecienizturības Klase (Ik)	IK05 conforming to EN/IEC 62262
Pollution Degree	3 IEC 60947-2
Pārsprieguma Kategorija	IV
Tropicalisation	2 IEC 60068-1
Relative Humidity	95 % 55 °C
Darbības Augstums	2000 m
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Darbībai	-30...70 °C
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Uzglabāšanai	-40...70 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	8,2 cm
1. Iepakojuma Platums	12,0 cm
1. Iepakojuma Garums	15,5 cm

1. Iepakojuma Svars	986,0 g
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	S03
Vienību Skaitis 2. Iepakojumā	12
2. Iepakojuma Augstums	30,0 cm
2. Iepakojuma Platums	30,0 cm
2. Iepakojuma Garums	40,0 cm
2. Iepakojuma Svars	12,361 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

- ✓

Nesatur Reach Svhc
- ✓

Nesatur Toksiskus Smagos Metālus
- ✓

Nesatur Dzīvsudrabu
- ✓

Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

Sertifikācijas un standarti

Reach Regula	REACH deklarācija
Es Rohs Direktīva	Atbilstīgs ES RoHS deklarācija
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Weee	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Cirkularitātes Profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu