

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Multi9 - C60 UL1077 - MCB - 2P - 63 A - D Curve - 480Y/277 V - 5 kA

24530

- ❗ Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu

2019. gada 21. marts
- ❗ Pakalpojuma beigu datums: 2020. gada 22. sept.

❗ Pārtraukts

Galvenā

Diapazons	Multi9
Produkta Nosaukums	Multi9 C60
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Miniature circuit-breaker
Ierīces Īsais Nosaukums	C60 UL1077
Ierīces Pielietojums	Distribution
Polu Skaitis	2P
Number Of Protected Poles	2
Neutral Position	Left
[In] Nominālā Strāva	63 A atbilstoši 25 °C
Tīkla Veids	AC DC
Atslēgšanas Tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Līknes Kods	D
Breaking Capacity	6 kA Icu 440 V AC EN/IEC 60947-2 10 kA Icu 415 V AC EN/IEC 60947-2 20 kA Icu 240 V AC EN/IEC 60947-2 6 kA Icu 440 V AC GB 14048.2 10 kA Icu 415 V AC GB 14048.2 20 kA Icu 240 V AC GB 14048.2 10 kA AIR 240 V AC UL 1077 5 kA AIR 480Y/277 V AC UL 1077 10 kA AIR 125 V DC UL 1077 10 kA Icu 125 V DC EN/IEC 60947-2 10 kA Icu 125 V DC GB 14048.2 10 kA AIR 240 V AC CSA C22.2 No 235 5 kA AIR 480Y/277 V AC CSA C22.2 No 235 10 kA AIR 125 V DC CSA C22.2 No 235
Suitability For Isolation	Yes EN/IEC 60947-2

Papildinošs

Tīkla Frekvence	50/60 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	415 V AC 240 V AC 440 V AC 125 V DC
Magnetic Tripping Limit	12 x In +/- 20 % AC 17 x In +/- 20 % DC
Limitation Class	3 EN/IEC 60947-2

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzesiet kādu produktu, lai turpinātu.

[Ui] Rated Insulation Voltage	500 V AC EN/IEC 60947-2
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	6 kVEN/IEC 60947-2
Contact Position Indicator	Yes
Vadības Veids	Toggle
Lokālā Signalizēšana	ON/OFF indication
Montāžas Veids	Clip-on
Montāžas Stiprinājums	DIN sliede
9 Mm Atstarpe	4
Augstums	81 mm
Platums	36 mm
Dziļums	73 mm
Neto Svars	0,22 kg
Krāsa	Pelēks
Mehāniskā Izturība	20000 cikli
Electrical Durability	10000 cikli
Provision For Padlocking	Padlockable
Connections - Terminals	Tunnel type terminal top or bottom) 2,5...35 mm² AWG 14...AWG 2) - stingrs
Wire Stripping Length	14 mm for top or bottom connection
Tightening Torque	3,5 N.m top or bottom

Vide

Standarti	UL 1077 GB 14048.2 EN/IEC 60947-2 CSA C22.2 No 235
Produkta Sertifikācija	UR CSA CCC IEC
Ip Degree Of Protection	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Pollution Degree	3 EN/IEC 60947-2
Pārsprieguma Kategorija	IV
Tropicalisation	2 IEC 60068-1
Relative Humidity	95 % 55 °C
Darbības Augstums	2000 m
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Darbībai	-30...70 °C
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Uzglabāšanai	-40...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	8 cm
1. Iepakojuma Platums	3,8 cm

1. Iepakojuma Garums	8,8 cm
1. Iepakojuma Svars	243,134 g

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

 Nesatur Dzīvsudrabu

 Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

 Halogēnus Nesaturošs Produkts

Sertifikācijas un standarti

Es Rohs Direktīva	Atbilstīgs ES RoHS deklarācija
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vietas deklarācijai informatīva nozīme.
Weee	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.